

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Perstang

1212066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212066>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor het verwerken van niet-geïsoleerde CU-buiskabelschoenen (DIN 46235), 10 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>, HEX-crimp

## Uw voordelen

- De CRIMPFOX-RC 10 en ...RCT 25-1 completeren het programma perstangen voor niet-geïsoleerde kabelschoenen en geïsoleerde buiskabelschoenen
- Alle tangen met deze bouwvorm verminderen de hoeveelheid kracht die nodig is voor het crimpen met 25 %

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212066       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH3133        |
| Productcode                             | BH3133        |
| GTIN                                    | 4046356454063 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 661,6 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 661,6 g       |
| Douanetariefnummer                      | 82032000      |
| Land van herkomst                       | SE            |

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Perstang

1212066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212066>



## Technische gegevens

### Opmerking

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

### Artikeleigenschappen

|                   |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producttype       | Crimpgereedschap                                                                               |
| Persing           | HEX-crimp                                                                                      |
| Producteigenschap | Persen van gestandaardiseerde connectoren volgens DIN 46235<br>Tot 25% minder bedieningskracht |

#### crimpplaats 1

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| max. doorsnede | 10 mm <sup>2</sup> |
| AWG max.       | 8                  |
| Buitendiameter | 7,00 mm            |
| Binnendiameter | 4,50 mm            |

#### crimpplaats 2

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| max. doorsnede | 16 mm <sup>2</sup> |
| AWG max.       | 6                  |
| Buitendiameter | 8,50 mm            |
| Binnendiameter | 5,50 mm            |

#### crimpplaats 3

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| max. doorsnede | 25 mm <sup>2</sup> |
| AWG max.       | 4                  |
| Buitendiameter | 10,00 mm           |
| Binnendiameter | 7,00 mm            |

### aansluitgegevens

#### Aderaansluiting

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| doorsnede bereik metrisch | 10 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup> |
| doorsnede bereik AWG      | 7 ... 2/0                                 |

### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 25 mm  |
| Hoogte  | 68 mm  |
| lengte  | 256 mm |

### Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Perstang

1212066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212066>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212066>



**EAC**

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Perstang

1212066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212066>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000168 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Perstang

1212066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212066>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)