

US-EMP (17X15) - Inklikschildjes



0828774

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828774>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Inklikschildjes, kaart, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 54, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 17 mm

Uw voordelen

- De UniSheet-coderingsfamilie US-EMP ... biedt coderingshulzen voor montage in aanwezige schildjeshouders CARRIER EMP ...
- De coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
- De voorgestane etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
- De matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0828774
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2419
Productcode	BG2419
GTIN	4046356558419
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	15 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,61 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

US-EMP (17X15) - Inklikschildjes

0828774

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828774>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Gerätemarker
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	54
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	6
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor matten en kaarten

Afmetingen

Breedte	16,9 mm
Hoogte	14,9 mm
diepte	0,5 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	17 mm
Hoogte tekstveld	15 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	500 µm
Kleur	wit (RAL 9010)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal basiselement	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

US-EMP (17X15) - Inklikschildjes



0828774

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828774>

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C
Aanbevolen opslagvereisten	10 ... 25 °C / 35 ... 65 % relatieve luchtvochtigheid. Een koele en donkere opslagplaats wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	10 °C ... 25 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	35 % ... 65 %
Opslagstabiliteit	12 maanden (zie verpakkingsdatum)

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

US-EMP (17X15) - Inklikschildjes

0828774

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828774>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-EMP (17X15) - Inklikschildjes

0828774

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828774>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,055 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl