

US-EMLP (27X8) YE - Kunststof schildje



0828889

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828889>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kunststof schildje, kaart, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 51, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 27 mm

Uw voordelen

- Brandbaarheidsklasse van het pvc komt overeen met V0 conform UL 94
- De coderingen in de vorm van uniforme kaarten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
- De voorgestante etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
- De matten bieden ruimte voor functieteksten
- De UniSheet-coderingsfamilie US-EMLP ... biedt zelfklevende apparatencoderingen met een hoge kleefkracht

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0828889
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2419
Productcode	BG2419
GTIN	4046356558907
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	16,096 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	18,5 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

US-EMLP (27X8) YE - Kunststof schildje



0828889

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828889>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	51
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	3
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor matten en kaarten, UV-led-technologie

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	500 µm
Sterkte kleefstof	50 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	geel (RAL 1018)
materiaal	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	10 °C ... 30 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	40 % ... 70 %
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	12 maanden

Afmetingen

Breedte	26,9 mm
Hoogte	7,93 mm
diepte	0,55 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	27 mm
Hoogte tekstveld	8 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

US-EMLP (27X8) YE - Kunststof schildje



0828889

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828889>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMLP (27X8) YE - Kunststof schildje



0828889

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828889>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl