


US-WMTB (44X15) YE - Kabelmarker



0828960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828960>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelmarker, kaart, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 13 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 12, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 44 mm

Uw voordelen

- De coderingen in de vorm van uniforme kaarten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
- De UniSheet-coderingsfamilie US-WMTB... biedt coderingsschildjes voor de bevestiging met standaard kabelbinders
- De voorgestante coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
- De kaarten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0828960
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2319
Productcode	BG2319
GTIN	4046356559928
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,49 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,5 g
Douanetariefnummer	39204910
Land van herkomst	DE

US-WMTB (44X15) YE - Kabelmarker

0828960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828960>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	adercodering
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	12
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	6
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor matten en kaarten

Afmetingen

Breedte	60 mm
Hoogte	15 mm
diepte	0,5 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	> 4 mm ... 136 mm
----------------	-------------------

Tekstveld

Breedte tekstveld	44 mm
Hoogte tekstveld	15 mm

Materiaal

Kleur	geel (RAL 1018)
materiaal	PVC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
toevoegingen	siliconenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	> 13,00 mm
---------------------	------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan

US-WMTB (44X15) YE - Kabelmarker



0828960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828960>

n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	12 maanden

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	Montage met kabelbinders
-----------------	--------------------------

US-WMTB (44X15) YE - Kabelmarker

0828960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828960>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-WMTB (44X15) YE - Kabelmarker

0828960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828960>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl