

VS-PPC-C1-MNNA-8Q5-EMC - RJ45-connectoren



1403367

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1403367>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-connectoren, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-snelaansluiting, kabel aansluiting: recht, kleur: zilver, Ethernet

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1403367
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNOAA
Productcode	ABNOAA
GTIN	4046356708326
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	81,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	79,7 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 3.01, order no: 2.252
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Dataconnector (aan kabelzijde)
bouwvorm	RJ45
sensortype	Ethernet
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	ja
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
Nominale stroom	1,75 A
nominale spanning U_N	48 V
nominale stroom I_N	1,75 A
overdrachtsmedium	Koper
Overdrachtssnelheid	1 Gbit/s
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT5
overdrachtssnelheid	1 GBit/s

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	IDC-snelaansluiting
aansluitdoorsnede AWG	massief
	flexibel

Afmetingen

Breedte	22 mm
Hoogte	30 mm
lengte	57,7 mm

Materiaal

Kleur	zilver
-------	--------

VS-PPC-C1-MNNA-8Q5-EMC - RJ45-connectoren



1403367

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1403367>

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	vernikkeld
materiaal kabelafdichting	TPE
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel
materiaal contactblok	PC
materiaal O-ring	NBR

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	5 mm ... 8 mm
kabelbuitendiameter	5 mm ... 8 mm
aderdoorsnede	0,14 mm ²

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen/bepalingen	IEC PAS 61076-3-117
-------------------	---------------------

1403367

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1403367>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440290

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(CAS-nr.: 3147-75-9)
SCIP	43de9ffb-08f9-4599-9e95-1c912a0b3141