


US-WMT (15X4) BU - Kabelmarker

0829291

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829291>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelmarker, kaart, blauw, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 50 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 84, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 15 mm

Uw voordelen

- De UniSheet-coderingsfamilie US-WMT ... biedt coderingsschildjes voor het coderen van aders met de coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
- Coderingservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0829291
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2219
Productcode	BG2219
GTIN	4046356612647
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	12,25 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	12,25 g
Douanetariefnummer	39204910
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Adercodering
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	84
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	14

Afmetingen

Breedte	15 mm
Hoogte	4,45 mm
diepte	0,5 mm

Materiaal

Kleur	blauw (RAL 5015)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal basiselement	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	0,6 mm ... 50 mm
---------------------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

US-WMT (15X4) BU - Kabelmarker



0829291

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829291>

klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C
Aanbevolen opslagvereisten	10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in polyzakjes tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	10 °C ... 30 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	40 % ... 70 %

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	opschuiven
-----------------	------------

US-WMT (15X4) BU - Kabelmarker

0829291

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829291>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-WMT (15X4) BU - Kabelmarker



0829291

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829291>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl