

CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Afdekking



0829520

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829520>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Afdekking, transparant, ongemarkeerd, montagetechniek: vergrendelen, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 1000 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0829520
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	BG241A
Productcode	BG241A
GTIN	4046356614924
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	27,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	30,5 g
Douanetariefnummer	39162000
Land van herkomst	DE

CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Afdekking



0829520

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829520>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekking
-------------	-----------

Afmetingen

Breedte	1000 mm
Hoogte	19 mm
diepte	5 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	1000 mm
Hoogte tekstveld	15 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Kleur	transparant
materiaal	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

Temperatuurlagers

testspecificatie	IEC 60068-2-2:2007-07
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Test Bb
Duur	96 h
maximale temperatuur	+60 °C

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Afdekking



0829520

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829520>

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 60 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	2 jaar

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Afdekking

0829520

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829520>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Afdekking



0829520

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829520>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)(CAS-nr.: 15571-58-1)
SCIP	9b128259-0629-4edb-80f9-1ef72a76384a

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl