

WMTB HF (55X15)R - Kabelmarker

0830409

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830409>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelmarker, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1000, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 55 mm

Uw voordelen

- De ader- en kabelmarkering WMTB HF ... dient voor het coderen en bundelen van aders en kabels voor zowel indoor- als outdoor-toepassingen
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- De coderingen bestaan uit een halogeen vrij materiaal
- Het zeer flexibele materiaal past zich aan de ader en kabel aan

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830409
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2311
Productcode	BG2311
GTIN	4046356716017
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.270 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.170 g
Douanetariefnummer	39204910
Land van herkomst	DK

WMTB HF (55X15)R - Kabelmarker

0830409

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830409>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Adercodering
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	1000
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Afmetingen

Breedte	75 mm
Hoogte	14,4 mm
diepte	0,6 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	6 mm ... 136 mm
----------------	-----------------

Tekstveld

Breedte tekstveld	55 mm
Hoogte tekstveld	15 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PUR
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2 (0,75 mm Wandstärke)
toevoegingen	halogeenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≥ 6,00 mm
---------------------	-----------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364:2018-05
resultaat	Test doorstaan
testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

WMTB HF (55X15)R - Kabelmarker

0830409

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830409>



testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

WMTB HF (55X15)R - Kabelmarker



0830409

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830409>

Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	10 °C ... 25 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	45 % ... 55 %
Opslagstabiliteit	2 jaar

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	Montage met kabelbinders
-----------------	--------------------------

WMTB HF (55X15)R - Kabelmarker

0830409

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830409>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WMTB HF (55X15)R - Kabelmarker



0830409

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830409>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl