

PML-W203 (25X25) - Waarschuwingsschildje



0830441

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830441>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Waarschuwingsschildje, Vel, geel/zwart, gecodeerd: bliksemschicht en opdruk: 400 V, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 16



Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830441
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	BG2511
Cataloguspagina	Pagina 323 (C-5-2015)
GTIN	4046356717656
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5 g
Land van herkomst	DE

PML-W203 (25X25) - Waarschuwingsschildje



0830441

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830441>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Waarschuwingsschildje bedrukt
toepassingsbereik	Waarschuwinglabels
	Waarschuwingsmarkering volgens ISO 7010
bouwvorm	driehoek

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	16
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	4
opdruk	bliksemschicht en opdruk: 400 V
Identificatietechnologie	Kantoorlaserprinter

Afmetingen

Breedte	25 mm
Hoogte	29,6 mm
lengte	25 mm
diameter	0,00 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	50 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	geel/zwart
materiaal	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan

PML-W203 (25X25) - Waarschuwingsschildje



0830441

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830441>

Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
--	----------------

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.
Opslagstabiliteit	2 jaar

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

PML-W203 (25X25) - Waarschuwingsschildje



0830441

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830441>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl