

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS - Sensor-/actorkabel



1404198

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404198>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M8, polarisatie: A, op Busconnector recht M8, polarisatie: A, kabellengte: 0,6 m

Uw voordelen

- Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
- Ruimte besparen – met meerpole connectoren

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1404198
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF1BGA
Productcode	AF1BGA
GTIN	4046356681186
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	29,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	30 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Sensor-/actorkabel
toepassing	Standaard
aantal polen	8
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	nee
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	3
------------------	---

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinkspuitgietwerk, vernikkeld

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	30 V AC
	30 V DC
nominale stroom I_N	1,5 A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	------------

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aanhaalmoment	0,2 Nm (M8-connector)
---------------	-----------------------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm	connector recht M8
aantal polen	8

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS - Sensor-/actorkabel



1404198

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404198>

Type polarisatie	A
------------------	---

Aansluiting 2

bouwworm	Busconnector recht M8
aantal polen	8
Type polarisatie	A

Kabel/leiding

kabellengte	0,6 m
-------------	-------

PUR halogeenvrij zwart [PUR]

Maatschets	
Kabelgewicht	31,4 kg/km
UL AWM Style	20549
aantal polen	8
Afgeschermd	nee
Kabeltype	PUR halogeenvrij zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding	18x 0,10 mm
AWG signaalleiding	26
aderdoorsnede	8x 0,14 mm ² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie	1 mm ±0,02 mm (signaalader)
kabelbuitendiameter	5,10 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal	PUR
buitenmantel, kleur	zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal opvulling	PE
materiaal aderisolatie	PP
afzonderlijke ader, kleur	wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood
wanddikte isolatie	≥ 0,21 mm (signaalader) ≥ 0,38 mm (buitenmantel)
compleet getwist	8 aders rond opvulling naar de kern
slaglengte compleet getwist	58 mm
max. aderweerstand	139 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand	1 GΩ*km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel	≤ 300 V AC
Testspanning	≥ 3000 V AC (Spark test)
minimale buigradius, vast gelegd	5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd	10 x D

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS - Sensor-/actorkabel



1404198

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404198>

kleinste buigradius, permanent gelegd	25,5 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	51 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 51 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s ²
Halogeenvrij	volgens DIN VDE 0472 deel 815
	volgens DIN EN 50267-2-1
vlambestendigheid	volgens UL 758/1581 (horizontaal)
	volgens UL 758/1581 FT2
oliebestendigheid	volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 100 °C
Overige bestendigheid	hydrolyse- en microbenbestendig
	zeewaterbestendig
	adhesie-arm
	slijtvast
	beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
	IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)


Normen en bepalingen

M8

normcode	M8-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-104


Tekeningen

Maatschets




Steker M8 x 1, recht

Maatschets




Bus M8 x 1, recht

schematekening



Poolschema M8-stiftconnector, 8-polig, aanzicht stiftzijde

schematekening



Poolschema M8-busconnector, 8-polig, aanzicht buszijde

1404198

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404198>

schakelschema



Contactbezetting van de M8-stekers/-bussen

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS - Sensor-/actorkabel



1404198

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404198>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404198>



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	1,5 A	-	-



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	1,5 A	-	-



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

1404198

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404198>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	1,371 kg CO2e
---------	---------------