

EML-HT (45X5)RL-T - Etiketten voor hoge temperaturen



0830661

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830661>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Hittebestendig etiket, grote rol, voor thermische printer, gedurende 60 sec. bestendig tot 300 °C

Uw voordelen

- Het EML-HT-etiket is gemaakt van acrylaatfolie. Deze folie is zeer hittebestendig. Het etiket is te gebruiken voor het coderen van printplaten en in alle industriële soldeerprocessen
- Continu temperatuurbereik van -40 °C ... 180 °C, 300 °C tot en met 60 seconden
- In combinatie met het druklint THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT is de markering zeer goed bestand tegen hoge temperaturen en chemicaliën
- De materialen EML-HT ... hebben een UL-toelating
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EML-HT ...-materiaal individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830661
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2411
Productcode	BG2411
GTIN	4046356719353
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	568,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	568,9 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	DE

EML-HT (45X5)RL-T - Etiketten voor hoge temperaturen



0830661

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830661>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Gerätemarker
Producteigenschap	Bestand tegen hoge temperaturen

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	10000
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	50 µm
Sterkte kleefstof	20 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	acrylaat
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 180 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 4 °C
temperatuur kortstondig	300 °C (maximaal 1 minuut)
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in polyzakjes tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	2 jaar

Afmetingen

Breedte	45 mm
lengte	5 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	45 mm
Hoogte tekstveld	5 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

EML-HT (45X5)RL-T - Etiketten voor hoge temperaturen



0830661

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830661>

Opmerking

Algemeen

Dit materiaal kan door de rolprinter THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 alleen met een externe rolhouder worden verwerkt.

EML-HT (45X5)RL-T - Etiketten voor hoge temperaturen



0830661

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830661>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML-HT (45X5)RL-T - Etiketten voor hoge temperaturen



0830661

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830661>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl