

HC-ADV-B10-HHWH-1SGM32-PL - Behuizing



1404230

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404230>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Wartelbehuizing B10, met schroefvergrendeling, materiaal: PA, kabelaansluitingen: 1, zijdelings, M32, hoogte: 95 mm, kabelwartel: met, Standaard

Uw voordelen

- Geïntegreerde wartel
- Voordeliger dan metalen uitvoering
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1404230
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APG
Productcode	AF7APG
GTIN	4046356682015
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	149,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	149,2 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
----------	--


Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met schroefvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B10
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	M32
bevestigingsschroeven	M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm)
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	zijdelings
Pg-wartel	met

aansluitgegevens

kabelbuitendiameter	11 mm ... 21 mm
Aanhaalmoment	3 Nm ... 5 Nm (voor M6-bevestigingsschroeven van de tulebehuizing)
Aandraaimoment wartelmoer	7,50 Nm

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	57 mm
Hoogte	95 mm
lengte	105 mm
sleutelwijdte wartelmoer	30 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	35 mm
lengte montage-uitsparing	65 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Behuizing)
materiaal afdichting Profielafdichting	NBR
materiaal afdichting Kabelafdichting	NBR
materiaal behuizing	PA

materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal
materiaal vergrendelingsschroef	roestvaststaal

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP67
slagvastheid	IK08
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	M32
type vergrendeling	Schroef

Kabel/leiding


kabelbuitendiameter Kabel 1	11 mm ... 21 mm
-----------------------------	-----------------

Montage

Montage-instructie	vergrendelingsschroef M6, met schroefkop 5 mm binnenzeskant
bevestigingsschroeven	M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm)


Tekeningen

Maatschets



Maatschets

Maatschets



montage-uitsparing

1) bij toepassing van stalen M4-schroeven

2) bij toepassing van zelftappende schroeven (Torx® 20, M4)

1404230

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404230>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404230>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Toelatings-ID: E255026



UL Recognized

Toelatings-ID: E255026

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	1,97 kg CO2e
---------	--------------