

# EMP-AL (60X30) - Apparatenencoding



0830796

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830796>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Apparatenencoding, aluminium schildje, aluminiumkleurig, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 60 mm



## Productbeschrijving

### Opmerking:

Op basis van de huidige uitdagingen op de mondiale aanbestedingsmarkt is Phoenix Contact bij de aluminiumlegering helaas gedwongen een materiaalkwaliteit te accepteren, waarvan de oppervlaktekwaliteit optisch afwijkt van de homogeniteit die u van ons gewend bent. Dat heeft verder geen negatieve invloed op de kwaliteit van de aluminium schildjes zelf of op de bestendigheid van de bedrukking. Het gaat om een puur optisch effect.

## Uw voordelen

- De coderingsschildjes kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de BLUEMARK CLED worden gecodeerd
- Apparatenencoding aluminium om in schildjeshouders te klikken
- Codering van metaal, zeer slijtagevast bij weinig gewicht
- Verhoogde duurzaamheid dankzij decoratief geanodiseerd oppervlak

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0830796       |
| Verpakkingseenheid                      | 45 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 45 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG241B        |
| Productcode                             | BG241B        |
| GTIN                                    | 4046356780230 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,022 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,6 g         |
| Douanetariefnummer                      | 76169990      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

#### codering

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 1                  |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 1                  |
| Identificatietechnologie                 | UV-led-technologie |

### Montage

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| montagetechniek | vergrendelen |
|-----------------|--------------|

### Materiaal

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Kleur                  | aluminiumkleurig                     |
| materiaal basiselement | aluminium                            |
| toevoegingen           | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -25 °C ... 120 °C (> +80 °C enige verandering van het materiaaloppervlak mogelijk) |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 5 °C ... 25 °C                                                                     |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)         |
| Opslagstabiliteit                                  | 2 jaar                                                                             |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 59,7 mm |
| Hoogte  | 29,8 mm |
| diepte  | 0,8 mm  |

#### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 60 mm |
| Hoogte tekstveld  | 30 mm |

### Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

# EMP-AL (60X30) - Apparatencodering



0830796

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830796>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# EMP-AL (60X30) - Apparatenencoding



0830796

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830796>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)