

EC-E 8A DC24V - Elektronische beveiligingsschakelaar



0903047

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0903047>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Elektronische beveiligingsschakelaar, 1 resetingang, nominale stroom: 8 A

Uw voordelen

- Foutloze kortsluitherkenning, ook na lange kabelwegen, dankzij elektronische karakteristiek
- Actieve stroombegrenzing voor een beter uitgebalanceerde belasting van de voorgeschakelde voeding
- Verhoogde transparantie via de installatie door geïntegreerde statusuitgang
- Op afstand herinschakelen dankzij reset-functie

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0903047
Verpakkingseenheid	6 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CLA131
Productcode	CLA131
GTIN	4046356466936
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	70,683 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	70 g
Douanetariefnummer	85362010
Land van herkomst	DE

EC-E 8A DC24V - Elektronische beveiligingsschakelaar



0903047

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0903047>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Bij seriemontage zonder convectiekoeling mag de nominale stroom van de schakelaar vanwege de thermische beïnvloeding tijdens continubedrijf (100 % ED) max. 80 % bedragen. In installaties of machines dienen speciale maatregelen te worden getroffen, die het herstarten van installatiedelen voorkomen (bijv. toepassing van een veiligheids-PLC). Het parallelschakelen van meerdere beveiligingsschakelaars is niet toegelaten.
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	apparatenbeveiligingsschakelaar elektronisch
Productfamilie	EC-E
bouwvorm	ééndelig moduul voor railmontage
aantal polen	1
aantal kanalen	1

Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	2
------------------	---

Elektrische eigenschappen

type zekering	automaat
schakelvermogen I_{CN}	actieve stroombegrenzing
zekering	elektronisch

Algemeen

bedrijfsspanning	24 V DC
	18 V DC ... 32 V DC
nominale stroom I_N	8 A
test-stootspanning	0,5 kV
activering	E (elektronisch)
vereiste voorzekering	niet noodzakelijk, geïntegreerd Fail-Safe-element
Spanningsvastheid	max. 32 V DC (belastingscircuit)
Uitschakeling	typ. $1,5 \times I_N$
Actieve stroombegrenzing	actief
zekering	elektronisch
ruststroombereik I_0	typ. 25 mA $\pm$ 5 mA (in ingeschakelde toestand)
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	7430000 h (Bij 25 °C met 80 % belasting)
	6590000 h (Bij 40 °C met 80 % belasting)
Spanningsval	120 mV (bij I_N)
Type contactswitch	zonder galvanische scheiding

Belastingscircuit

max. capacatieve belasting	20000 μ F
inschakelvertraging	typ. 0,5 s

EC-E 8A DC24V - Elektronische beveiligingsschakelaar



0903047

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0903047>

Reset

ingangsspanning	max. 32 V DC
stroomopname	typ. 2,6 mA (bij 24 V DC)
Impulsduur	min. 10 ms
Spanning	< 3 V DC (low-toestand) > 8 V DC (High-toestand)

Statusuitgang

uitgangsspanning	24 V DC
uitgangsstroom	max. 0,2 A (kortsluitvast)

Weergave / afstandsmelding

Benaming aansluiting	Hulpcontact
schakelfunctie	Resetingang

aansluitgegevens

nominale doorsnede	16,00 mm ²
Aansluitmethode	schroefaansluiting

Line+ / LOAD+ /0V

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M4
Aanhaalmoment	... 1,2 Nm
Striplengte	10 mm
Aderdoorsnede massief	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 6 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	0,5 mm ² ... 16 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	20 ... 6 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede AWG massief	20 ... 12 (omgezet naar IEC)
2 soepele aders met dezelfde doorsnede	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede AWG flexibel	20 ... 12 (omgezet naar IEC)
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls	0,5 mm ² ... 6 mm ²
nominale aderdoorsnede	16 mm ²

hulpcontact

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M3
Aanhaalmoment	... 0,5 Nm
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²

EC-E 8A DC24V - Elektronische beveiligingsschakelaar



0903047

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0903047>

Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	0,25 mm² ... 2,5 mm²
---	----------------------

Line+ / LOAD+ /0V

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M4
Aanhaalmoment	1,2 Nm
Striplengte	10 mm
Aderdoorsnede soepel	0,5 mm² ... 16 mm²
Aderdoorsnede massief	0,5 mm² ... 16 mm²
Aderdoorsnede AWG	20 ... 6
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls	0,5 mm² ... 6 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,5 mm² ... 10 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,5 mm² ... 10 mm²

Hulpcontact

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M3
Aanhaalmoment	0,5 Nm
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede AWG	24 ... 14
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm² ... 2,5 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm² ... 2,5 mm²

Afmetingen

Breedte	12,5 mm
Hoogte	83 mm
hoogte NS 35/15	90,5 mm
hoogte NS 35/7,5	83 mm
diepte	80 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20 (Behuizing)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 50 °C (geen condens)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
vochttest	96 h, 95 % RH, 40 °C

Normen en bepalingen

normen/bepalingen	UL 508
normen/bepalingen	CSA 22.2

EC-E 8A DC24V - Elektronische beveiligingsschakelaar



0903047


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0903047>

Opmerking	nr. 14
normen/bepalingen	UL 2367
normen/bepalingen	CSA 22.2
Opmerking	nr. 142
normen/bepalingen	CSA 22.2
Opmerking	nr. 213
normen/bepalingen	UL 1604

Montage

montagetechniek	montagerail: 35 mm
-----------------	--------------------


Tekeningen



Uitschakelkarakteristiek

schakelschema

EC-E ...



EC-E 8A DC24V - Elektronische beveiligingsschakelaar



0903047

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0903047>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0903047>



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 317172



DNV GL

Toelatings-ID: TAE00002HC



cULus Listed

Toelatings-ID: E123528



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 324415



CSA

Toelatings-ID: 2840117

EC-E 8A DC24V - Elektronische beveiligingsschakelaar



0903047

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0903047>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EC-E 8A DC24V - Elektronische beveiligingsschakelaar



0903047

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0903047>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	2b32287d-301c-49dd-91fc-e1484128ad82

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	5,607 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl