

SAC-M12MS/1,0-94B/M12MS - Netwerkkabel



1404682

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404682>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Geconfectioneerde Ethernet-kabel, afgeschermd, 4 getwiste aderpennen, AWG 26 soepel (7-draads), RAL 5021 (waterblauw), M12-stiftconnector op M12-stiftconnector, line, lengte: 1 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1404682
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF1CMI
Productcode	AF1CMI
GTIN	4046356714402
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	85,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	80,4 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	PL

SAC-M12MS/1,0-94B/M12MS - Netwerkkabel

1404682

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404682>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Datakabel geconfectioneerd
-------------	----------------------------

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	30 V AC
	30 V DC

SAC-M12MS/1,0-94B/M12MS - Netwerkkabel



1404682

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404682>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl