

WS-2K - Waarschuwingsschildje

1004513

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004513>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Zelfklevend waarschuwingsschildje, zwarte opdruk: bliksemschicht - "Vorsicht Spannung - Attention Danger", etiketgrootte: 32 x 26 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1004513
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2511
Productcode	BG2511
GTIN	4017918012144
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,54 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,54 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	klemmencodering gecodeerd
toepassingsbereik	Waarschuwinglabels

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

Sterkte folie	85 µm
Sterkte kleefstof	20 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	meerkleurig
	geel (RAL 1018)
	zwart (RAL 9005)
materiaal	polyethyleenfolie

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

Temperatuurloggers

testspecificatie	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Test Bb
Duur	96 h
testtemperatuur	80 °C

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 10 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	20 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)

Afmetingen

Breedte	32 mm
Hoogte	26 mm

WS-2K - Waarschuwingsschildje

1004513

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004513>



diepte	0,1 mm
--------	--------

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

WS-2K - Waarschuwingsschildje

1004513

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004513>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	40200203
ECLASS-15.0	40200203

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

WS-2K - Waarschuwingsschildje

1004513

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004513>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl