

KMK 4 - Kunststof kabelcodering



1005305

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1005305>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kunststof kabelcodering, transparant, ongemarkeerd, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, hoogte tekstveld: 17 mm, breedte tekstveld: 40 mm



Uw voordelen

- Kunststof kabelcoderingen voor codering en bundeling van kabels en aders binnenshuis
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle insteekstroken voor kunststof kabelcoderingen individueel volgens uw wensen
- Het gecodeerde insteekchildje wordt door de afsluitkap tegen vuil beschermd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1005305
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BG231A
Productcode	BG231A
GTIN	4017918012496
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,358 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,157 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Coderingshouders
-------------	------------------

Afmetingen

Breedte	48,2 mm
Hoogte	22,78 mm
diepte	10,1 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	9 mm ... 50 mm
----------------	----------------

Tekstveld

Breedte tekstveld	40 mm
Hoogte tekstveld	17 mm

Materiaal

Kleur	transparant
materiaal	polyethyleen
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≥ 6,00 mm
---------------------	-----------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364:2018-05
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 80 °C (105 °C)	Geslaagd voor test

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan

KMK 4 - Kunststof kabelcodering



1005305

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1005305>

Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1]	Test doorstaan
Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3]	Test doorstaan
Benzine [CAS No. 64742-49-0]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaatrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	2 jaar

Montage

montagetechniek	Montage met kabelbinders
-----------------	--------------------------

KMK 4 - Kunststof kabelcodering

1005305

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1005305>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KMK 4 - Kunststof kabelcodering



1005305

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1005305>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl