

LBHZ 2/WH:UNBEDRUCKT - Adercoderingshuls



1013575

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013575>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adercoderingshuls, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 3,2 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 4,5 mm, breedte tekstveld: 10 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1013575
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BG2212
Productcode	BG2212
GTIN	4017918013851
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,389 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,08 g
Douanetarifnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	codeerbaar met CMS
----------	--------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	adercodering
-------------	--------------

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	10
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	10
Identificatietechnologie	Plotter

Afmetingen

Breedte	4,7 mm
Hoogte	10,5 mm
diepte	5,7 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	1,5 mm ... 3,2 mm
min. buitendiameter	1,5 mm
max. buitendiameter	3,2 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	10 mm
Hoogte tekstveld	4,5 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	1,5 mm ... 3,2 mm
---------------------	-------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364:2018-05
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

1013575

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013575>

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

1013575

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013575>

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	opschuiven
-----------------	------------

1013575

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013575>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

1013575

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013575>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl