

US-PML-W200 (50X50) - Waarschuwingsschildje



1014132

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014132>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Waarschuwingsschildje, kaart, geel/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montage techniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 50 mm

Uw voordelen

- UniSheet - waarschuwingsschildjes om te plakken, niet bedrukt
- Toepassing binnen en buiten mogelijk
- De waarschuwingsschildjes voldoen aan de internationale norm volgens ISO 7010
- Zeer flexibel, wit PVC-etiket dat zich goed aan ongelijke oppervlakken aanpast

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1014132
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2619
Productcode	BG2619
GTIN	4046356786423
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6,11 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,724 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

US-PML-W200 (50X50) - Waarschuwingsschildje



1014132

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014132>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Plant marker
toepassingsbereik	Waarschuwinglabels Waarschuwingsmarkering volgens ISO 7010
bouwworm	driehoek

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	4
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor matten en kaarten

Afmetingen

Breedte	50 mm
Hoogte	56,63 mm
diepte	0,08 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	50 mm
Hoogte tekstveld	50 mm

Materiaal

Sterkte folie	60 µm
Sterkte kleefstof	25 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	geel/zwart
materiaal	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

US-PML-W200 (50X50) - Waarschuwingsschildje



1014132

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014132>

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 10 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	22 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % ... 55 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Normen en bepalingen

US-PML-W200 (50X50) - Waarschuwingsschildje



1014132

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014132>

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

US-PML-W200 (50X50) - Waarschuwingsschildje



1014132

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014132>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	40200203
ECLASS-13.0	40200203

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

US-PML-W200 (50X50) - Waarschuwingsschildje



1014132

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014132>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl