

PML-M100 (D100)R - Gebodsbord

1014181

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014181>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Gebodsbord, rol, wit/blauw, voorbedrukt, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2: blanco, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 250

Uw voordelen

- De met kleuren voorbedrukte PML-M ...-gebodsschildjes zonder symbool zijn te gebruiken voor individuele gebodsteksten. De software PROJECT complete biedt hiervoor een groot aantal symbolen
- Het etiket is gemaakt van een zachte, zeer flexibele PVC-folie die zich zeer goed aan ongelijke oppervlakken aanpast
- De gebodsschildjes voldoen aan de internationale norm volgens ISO 7010
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle PML-M ...-materiaal individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1014181
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2611
Productcode	BG2611
GTIN	4046356784214
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	692,85 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	682,8 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

PML-M100 (D100)R - Gebodsbord

1014181

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014181>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Plant marker
toepassingsbereik	Gebodsborden
	Gebodsmarkering volgens ISO 7010
bouwvorm	rond

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	250
opdruk	blanco

Afmetingen

diameter	100,00 mm
----------	-----------

Materiaal

Sterkte folie	60 µm
Sterkte kleefstof	25 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	wit/blauw
materiaal	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

Temperatuurlagers

testspecificatie	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
------------------	---

PML-M100 (D100)R - Gebodsbord



1014181

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014181>

resultaat	Test doorstaan
Procedure	Test Bb
Duur	96 h
testtemperatuur	105 °C

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 10 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	22 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % ... 55 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

PML-M100 (D100)R - Gebodsbord

1014181

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014181>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	40200201
ECLASS-15.0	40200201

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-M100 (D100)R - Gebodsbord



1014181

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014181>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl