

US-PML-P100 (D50) - Verbodsbord



1014217

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014217>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Verbodsbord, kaart, rood/wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: diagonale balk, montage techniek: plakken, diameter: 50 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 50 mm

Uw voordelen

- UniSheet - verbodsschildjes om te plakken, voorbedrukt met kleuren, zonder symbool

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1014217
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2619
Productcode	BG2619
GTIN	4046356786577
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,83 g
Douanetariefnummer	39203000
Land van herkomst	DE

US-PML-P100 (D50) - Verbodsbord

1014217

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014217>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Installatiemarkers
toepassingsbereik	Verbodsborden
	Verbodsmarkering volgens ISO 7010
bouwvorm	rond

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	4
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	2
opdruk	diagonale balk
Identificatietechnologie	Thermisch

Afmetingen

diepte	0,08 mm
diameter	50,00 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	50 mm
Hoogte tekstveld	50 mm

Materiaal

Sterkte folie	60 µm
Sterkte kleefstof	25 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	meerkleurig
	rood (RAL 3001)
	wit (RAL 9010)
materiaal basiselement	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Krasttest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan

US-PML-P100 (D50) - Verbodsbord



1014217

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014217>

testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 10 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	22 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % ... 55 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

US-PML-P100 (D50) - Verbodsbord



1014217

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014217>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	40200202
ECLASS-13.0	40200202

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

US-PML-P100 (D50) - Verbodsbord



1014217

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014217>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl