


SAC-5P-10,0-542/ FR SH SCO BK - Sensor-/actorkabel



1406150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406150>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-/actorkabel, 5-polig, PVC, geel, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 10 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1406150
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF1IDC
Productcode	AF1IDC
GTIN	4046356799003
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	589 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	589 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	US

SAC-5P-10,0-542/ FR SH SCO BK - Sensor-/actorkabel



1406150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406150>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Sensor-/actorkabel
toepassing	Standaard, US-leidingen
aantal polen	5
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	ja
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinkspluitgietwerk, vernikkeld
buitenmantel, materiaal	PVC

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	4 A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	------------

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aanhaalmoment	0,4 Nm (M12-connector)
---------------	------------------------

Connectoren

SAC-5P-10,0-542/ FR SH SCO BK - Sensor- /actorkabel



1406150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406150>

Aansluiting 1

bouwvorm	vrij kabeluiteinde
----------	--------------------


Aansluiting 2

bouwvorm	Busconnector haaks M12
aantal polen	5
Type polarisatie	A

Kabel/leiding

kabellengte	10 m
-------------	------

PVC geel 105 °C [542]

Maatschets	
Kabelgewicht	57 kg/km
UL AWM Style	2517 (105 °C / 300 V)
aantal polen	5
Afgeschermd	ja
Kabeltype	PVC geel 105 °C [542]
aderopbouw signaalleiding	7x 0,25 mm
AWG signaalleiding	22
aderdiameter inclusief isolatie	1,27 mm ±0,03 mm
kabelbuitendiameter	5,90 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal	PVC
buitenmantel, kleur	geel
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
materiaal opvulling	PP
materiaal aderisolatie	PVC
afzonderlijke ader, kleur	bruin, blauw, zwart, wit, grijs
compleet getwist	5 aders rond opvulling naar de kern
optische schermafdekking	85 %
max. aderweerstand	max. 50,5 Ω/km (20 °C)
isolatieweerstand	≥ (550 M ohm/m bij 500 V)
nominale spanning kabel	300 V
minimale buigradius, flexibel gelegd	12 x D
kleinste buigradius, flexibel gelegd	71 mm
vlambestendigheid	FT4
Overige bestendigheid	UV-bestendig

SAC-5P-10,0-542/ FR SH SCO BK - Sensor- /actorkabel



1406150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406150>

Bijzondere eigenschappen	UL-standaards PLTC en ITC
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage)	-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage)	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Normen en bepalingen

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101


SAC-5P-10,0-542/ FR SH SCO BK - Sensor- /actorkabel

1406150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406150>


Tekeningen

Maatschets



Bus M12 x 1, haaks, afgeschermd

schematekening




Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

SAC-5P-10,0-542/ FR SH SCO BK - Sensor- /actorkabel

1406150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406150>

schakelschema



Contactbezetting van de M12-bus

SAC-5P-10,0-542/ FR SH SCO BK - Sensor- /actorkabel



1406150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406150>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406150>

 UL Listed Toelatings-ID: FILE E 221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

 cUL Listed Toelatings-ID: FILE E 221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387				
--	--	--	--	--

SAC-5P-10,0-542/ FR SH SCO BK - Sensor- /actorkabel



1406150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406150>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-10,0-542/ FR SH SCO BK - Sensor-actorkabel



1406150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406150>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	5,555 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl