

CF-10 CUTTER KNIFE SET - Reservemes



1207284

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207284>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Reserve mes, voor de afkortautomaat CUTFOX 10



Productbeschrijving

Reservemes

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1207284
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH321Y
Productcode	BH321Y
GTIN	4017918201906
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	22,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	20 g
Douanetariefnummer	82089000
Land van herkomst	DE

CF-10 CUTTER KNIFE SET - Reservemes

1207284

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207284>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Mes
-------------	-----

CF-10 CUTTER KNIFE SET - Reservemes



1207284

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207284>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207284>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.A130.B.01549

CF-10 CUTTER KNIFE SET - Reservemes



1207284

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207284>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	17130191
ECLASS-15.0	17130191

ETIM

ETIM 9.0	EC000163
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF-10 CUTTER KNIFE SET - Reservemes



1207284

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207284>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl