

TESTFOX M-1 - Multimeter

1212209

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212209>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Digitale multimeter, voor gelijk- en wisselspannings-, gelijk- en wisselstroommetingen, doorgangs-, weerstands-, frequentie-, temperatuur- en capaciteitsmetingen

Uw voordelen

- Met de TESTFOX M-1 kunnen bovendien gelijk- en wisselstromen, capaciteiten en frequenties alsmede temperaturen in het bereik van -20 °C tot +800 °C worden gemeten
- Door het akoestische en rood oplichtende signaal kunnen fasespanningen nauwkeurig worden herkend
- Kabelbreuken in blootliggende kabels en defecte led's kunnen van de voedingszijde van de fase tot aan de breukplaats worden gevolgd
- Geschikt voor het meten van wisselspanningen en weerstanden alsmede voor het uitvoeren van doorvoer- en diodetests
- Door onafhankelijke certificeringsinstantie volgens de internationaal geldende normen IEC/EN 61010 getest en toegelaten
- De apparaten kunnen bij spanningen tot 600 V categorie III resp. 1000 V categorie II worden toegepast
- Hierdoor bieden ze een hoge mate van bescherming en bieden ze professionele servicetechnici en bedrijfsingenieurs maximale veiligheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden
- De digitale multimeters vallen op door hun techniek en overtuigen door hun kwaliteit
- De apparaten kunnen veelzijdig worden toegepast

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212209
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3322
Productcode	BH3322
GTIN	4046356449786
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	631,001 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	631,001 g
Douanetariefnummer	90303100
Land van herkomst	TW

TESTFOX M-1 - Multimeter

1212209

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212209>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	meetgereedschap
uitvoering	RMS
capaciteit display	2000 digits

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik	1 Hz ... 20 MHz
Meetcategorie	CAT III 600 V / CAT II 1000 V
voedingsspanning	2 x microbatterij 1,5 V, LR03, AAA

Afmetingen

Breedte	74 mm
Hoogte	44 mm
lengte	156 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP30
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 50 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	50 % ... 80 %

Normen en bepalingen

tests	IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411
-------	------------------------------

TESTFOX M-1 - Multimeter

1212209

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212209>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27200301
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000069
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

TESTFOX M-1 - Multimeter

1212209

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212209>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl