

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Stamkabelrol



1402304

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1402304>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Stamkabel voor sensor-/actorboxen, 19-draads, niet afgeschermd, PUR, halogeenvrij, kabelrups- en robotbestendig, zwarte buitenmantel, 16 x 0,5 mm² en 3 x 1,0 mm²

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1402304
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF3ZBX
Productcode	AF3ZBX
GTIN	4046356594196
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9.200 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9.006 g
Douanetariefnummer	85444995
Land van herkomst	PL

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Stamkabelrol



1402304

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1402304>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabel per meter
toepassing	Verdelerboxen
aantal polen	19

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	300 V AC
	300 V DC

Kabel/leiding

kabellengte	50 m
-------------	------

PUR halogeenvrij zeer soepel [80MC]

Maatschets	
aantal polen	19
Afgeschermd	nee
Kabeltype	PUR halogeenvrij zeer soepel [80MC]
aderopbouw signaalleiding	28x 0,15 mm
AWG signaalleiding	20
aderopbouw voedingsspanning	56x 0,15 mm
AWG voedingsspanning	17
aderdoorsnede	16x 0,5 mm ² (signaalader) 3x 1 mm ² (powerkabel)
kabelbuitendiameter	10,75 mm
buitenmantel, materiaal	PUR
buitenmantel, kleur	zwart RAL 9005
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PP
afzonderlijke ader, kleur	bruin, blauw, groen/geel, wit, groen, geel, grijs, roze, rood, zwart, paars, grijs/roze, rood/blauw, wit/groen, bruin/groen, wit/geel, geel/bruin, wit/grijs, grijs/bruin
compleet getwist	aders geoptimaliseerd, in twee lagen getwist
max. aderweerstand	39 Ω/km (signaalader)
	19,5 Ω/m (powerkabel)
isolatieweerstand	≥ 10 MΩ*km (bij 20 °C)

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Stamkabelrol



1402304

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1402304>

nominale spanning kabel	300 V
Testspanning	2000 V
kleinste buigradius, permanent gelegd	90 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	120 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 120 mm, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 5 m/s ²
Dynamische belastbaarheid (torsie)	Torsie: ± 120 °/m, Torsiecycli: ≥ 3000000
Halogeenvrij	de kabel is halogeenvrij
vlambestendigheid	DIN EN 50265-2-1
oliebestendigheid	volgens DIN EN 60811-2-1
Overige bestendigheid	beperkt bestand tegen lasparels
Bijzondere eigenschappen	siliconenvrij
	vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten
	omgevingstemperatuur (bedrijf)
	-30 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage)
	5 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage)
	tot 80 °C (volgens UL)

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Stamkabelrol



1402304

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1402304>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27060106
ECLASS-15.0	27060106

ETIM

ETIM 9.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	102,916 kg CO2e
---------	-----------------