

# SAC-4P-M 8MR/ 1,5-600 FB - Sensor-/actorkabel



1406841

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406841>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-/actorkabel, 4-polig, PP-EPDM halogeenvrij, grijs RAL 7035, connector haaks M8, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 1,5 m, Hygienic Design, met kunststofrand

## Uw voordelen

- Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
- Verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1406841       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF1BCA        |
| Productcode                             | AF1BCA        |
| GTIN                                    | 4046356781633 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 46,4 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 46,4 g        |
| Douanetariefnnummer                     | 85444290      |
| Land van herkomst                       | PL            |

## Technische gegevens

## Artikeleigenschappen

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Producttype               | Sensor-/actorkabel      |
| toepassing                | Levensmiddelenindustrie |
| aantal polen              | 4                       |
| Aantal kabelAansluitingen | 1                       |
| Afgeschermd               | nee                     |
| polarisatie               | A                       |

## Materiaal

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| materiaal behuizing        | PP            |
| materiaal contact          | CuSn          |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au         |
| materiaal contactblok      | PP            |
| Materiaal wartel           | polypropyleen |

## Elektrische eigenschappen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| isolatieweerstand       | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| nominale spanning $U_N$ | 48 V AC                    |
|                         | 60 V DC                    |
| nominale stroom $I_N$   | 4 A                        |

## Mechanische eigenschappen

## Mechanische gegevens

|            |            |
|------------|------------|
| steekcycli | $\geq 100$ |
|------------|------------|

## Signalering

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| statusindicatie          | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |

## aansluitgegevens

## Aderaansluiting

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm (M8-connector) |
|---------------|-----------------------|

## Connectoren

## Aansluiting 1

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| bouwvorm         | connector haaks M8 |
| aantal polen     | 4                  |
| Type polarisatie | A                  |

## Aansluiting 2

|          |                    |
|----------|--------------------|
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
|----------|--------------------|


# SAC-4P-M 8MR/ 1,5-600 FB - Sensor-/actorkabel



1406841

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406841>

## Kabel/leiding

|                                       |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kabellengte                           | 1,5 m                                                                                                                                                         |
| PP halogeenvrij, grijs [600]          |                                                                                                                                                               |
| Maatschets                            |                                                                             |
| Kabelgewicht                          | 23 kg/km                                                                                                                                                      |
| aantal polen                          | 4                                                                                                                                                             |
| Afgeschermd                           | nee                                                                                                                                                           |
| Kabeltype                             | PP halogeenvrij, grijs [600]                                                                                                                                  |
| aderopbouw signaalleiding             | 32x 0,10 mm                                                                                                                                                   |
| AWG signaalleiding                    | 24                                                                                                                                                            |
| aderdoorsnede                         | 4x 0,25 mm <sup>2</sup> (signaalader)                                                                                                                         |
| aderdiameter inclusief isolatie       | 1,17 mm ±0,02 mm (signaalader)                                                                                                                                |
| kabelbuitendiameter                   | 4,50 mm ±0,15 mm                                                                                                                                              |
| buitenmantel, materiaal               | PP-EPDM                                                                                                                                                       |
| buitenmantel, kleur                   | grijs RAL 7035                                                                                                                                                |
| materiaal aders                       | blanke Cu-litzendraad                                                                                                                                         |
| materiaal aderisolatie                | PP                                                                                                                                                            |
| afzonderlijke ader, kleur             | bruin, wit, blauw, zwart                                                                                                                                      |
| wanddikte isolatie                    | ≥ 0,21 mm (aderisolatiemateriaal)                                                                                                                             |
| wanddikte buitenmantel                | ca. 0,80 mm                                                                                                                                                   |
| compleet getwist                      | 4 aders in de lengte getwist                                                                                                                                  |
| slaglengte compleet getwist           | 44 mm                                                                                                                                                         |
| max. aderweerstand                    | 78 Ω/km (bij 20 °C)                                                                                                                                           |
| isolatieweerstand                     | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C)                                                                                                                                         |
| nominale spanning kabel               | ≤ 300 V AC                                                                                                                                                    |
| Testspanning                          | ≥ 3000 V AC (Spark test)                                                                                                                                      |
| minimale buigradius, vast gelegd      | 5 x D                                                                                                                                                         |
| minimale buigradius, flexibel gelegd  | 10 x D                                                                                                                                                        |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 23 mm                                                                                                                                                         |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd  | 45 mm                                                                                                                                                         |
| Dynamische belastbaarheid (buigen)    | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Dynamische belastbaarheid (torsie)    | Torsie: ±270 °/m, Torsiecycli: ≥4000000, Torsiefrequentie: max. 25 Torsiecycli/min                                                                            |
| Halogeenvrij                          | volgens DIN VDE 0472 deel 815                                                                                                                                 |

# SAC-4P-M 8MR/ 1,5-600 FB - Sensor-/actorkabel



1406841

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406841>

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | volgens DIN EN 50267-2-1                                                                              |
| Overige bestendigheid          | bestand tegen warmteonttrekking en slagvast bij lage temperaturen (volgens DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
| Bijzondere eigenschappen       | FDA-conform volgens FDA 21 CFR 177.2600                                                               |
|                                | zeer soepel                                                                                           |
|                                | kabelrupsbestendig                                                                                    |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)                                                              |
|                                | -25 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)                                                          |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden


|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| beschermklasse                                   | IP65                            |
|                                                  | IP67                            |
|                                                  | IP68                            |
|                                                  | IP69K                           |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 105 °C (stekker/bus) |

## Normen en bepalingen

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| normcode          | M8-connector          |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-104       |
| normcode          | materiaalconformiteit |
| normen/bepalingen | FDA 21 CFR 177.2600   |


## Tekeningen

Maatschets



Steker M8 x 1, haaks

schematekening



Poolschema steker M8, 4-polig, aanzicht stiftzijde

# SAC-4P-M 8MR/ 1,5-600 FB - Sensor-/actorkabel



1406841

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406841>

schakelschema



Contactbezetting van de M8-steker

# SAC-4P-M 8MR/ 1,5-600 FB - Sensor-/actorkabel



1406841

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406841>

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406841>



**EAC-RoHS**

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-4P-M 8MR/ 1,5-600 FB - Sensor-/actorkabel



1406841

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406841>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,447 kg CO2e |
|---------|---------------|