

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Bussysteem-T-verdeler



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1403898>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bussysteem-T-verdeler, 5-polig, niet afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, pin 2+4 doorverbonden en Busconnector recht M12, polarisatie: A, pin 2+4 doorverbonden, speciale schakeling

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1403898
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	AF1GAA
Productcode	AF1GAA
GTIN	4046356676137
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	28,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	22,22 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	T-verdeler
aantal polen	5
Aantal kabelAansluitingen	2
Afgeschermd	nee
polarisatie	A
Schroefdraadsoort	M12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	60 V
nominale stroom I_N	4 A

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	roestvaststaal

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector recht M12
Type polarisatie	A

Aansluiting 2

bouwvorm	Busconnector recht M12
Type polarisatie	A

Aansluiting 3

bouwvorm	Busconnector recht M12
Type polarisatie	A

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Bussysteem-T-verdeler



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1403898>

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)

Normen en bepalingen

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101


Tekeningen

Maatschets




T-verdeler M12

schematekening



Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde

schematekening



Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---