

HC-ADV-B16-HHWH-1SGM32-PL - Behuizing



1404232

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404232>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Wartelbehuizing B16, met schroefvergrendeling, materiaal: PA, kabelaansluitingen: 1, zijdelings, M32, hoogte: 95 mm, kabelwartel: met, Standaard

Uw voordelen

- Geïntegreerde wartel
- Voordeliger dan metalen uitvoering
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1404232
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APG
Productcode	AF7APG
GTIN	4046356682039
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	164,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	167,1 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C
----------	---


Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met schroefvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B16
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	M32
bevestigingsschroeven	M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm)
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	zijdelings
Pg-wartel	met

aansluitgegevens

kabelbuitendiameter	11 mm ... 21 mm
Aanhaalmoment	3 Nm ... 5 Nm (voor M6-bevestigingsschroeven van de tulebehuizing)
Aandraaimoment wartelmoer	7,50 Nm

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	57 mm
Hoogte	95 mm
lengte	126 mm
sleutelwijdte wartelmoer	30 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	35 mm
lengte montage-uitsparing	86 mm

Materiaal

materiaal Stelschroef	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Behuizing)
materiaal afdichting Profielafdichting	NBR
materiaal afdichting Kabelafdichting	NBR

materiaal behuizing	PA
materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal
materiaal vergrendelingsschroef	roestvaststaal

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP67
slagvastheid	IK08
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	M32
type vergrendeling	Schroef

Kabel/leiding


kabelbuitendiameter Kabel 1	11 mm ... 21 mm
-----------------------------	-----------------

Montage


Montage-instructie	vergrendelingsschroef M6, met schroefkop 5 mm binnenzeskant
bevestigingsschroeven	M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm)

Tekeningen

Maatschets



Maatschets



montage-uitsparing

1) bij toepassing van stalen M4-schroeven

2) bij toepassing van zelftappende schroeven (Torx® 20, M4)

1404232

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404232>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404232>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Toelatings-ID: E255026



UL Recognized

Toelatings-ID: E255026

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	2,114 kg CO2e
---------	---------------