

NBC- 2,0-93E/M12FSD - Netwerkkabel



1407381

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407381>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12, polarisatie: D / IP67, kabellengte: 2 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1407381
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1CJI
Productcode	AF1CJI
Cataloguspagina	Pagina 199 (C-6-2019)
GTIN	4046356775090
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	108,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	108,1 g
Douanetariefnummer	85444210
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Andere producten met een variabel kabeltype en een variabele kabellengte vindt u in het gedeelte Toebehoren
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Datakabel geconfectioneerd
toepassing	Standaard
sensor type	Ethernet
aantal polen	4
Afgeschermd	ja

Interfaces


Signaalsoort/categorie	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s
------------------------	---------------------------------------

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	4 A
overdrachtsmedium	Koper

Connectoren

Aansluiting 1

Maatschets	 Pool schema bus M12, 4-polig, D-gepolariseerd, buszijde
uitvoering	M12 Busconnector, recht, 4-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: D
aantal polen	4
Afgeschermd	ja
Afscherming	Advanced Shielding Technology
Signaalsoort/categorie	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s
steekcycli	≥ 100
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
Aanhaalmoment	0,4 Nm
materiaal Contact	CuSn
materiaal Contactoppervlak	Ni/Au

NBC- 2,0-93E/M12FSD - Netwerkkabel



1407381

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407381>

materiaal Contactblok	PA 6.6
materiaal Wartel	Zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal Handgreep	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal Afdichting	FKM
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C
normcode	M12-connector
normen / bepalingen	IEC 61076-2-101

Aansluiting 2

uitvoering	vrij kabeluiteinde
------------	--------------------

Kabel/leiding

kabellengte	2 m
-------------	-----

Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E]

Maatschets		
UL AWM Style	21238 (80 °C / 600 V)	
aantal polen	4	
Afgeschermd	ja	
Kabeltype	Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E]	
Aderopbouw	2x2xAWG26/7, SF/UTP	
AWG signaalleiding	26	
aderdoorsnede	2x 2x 0,14 mm ²	
aderdiameter inclusief isolatie	0,95 mm ±0,05 mm	
kabelbuitendiameter	6,40 mm ±0,2 mm	
buitenmantel, materiaal	PUR	
buitenmantel, kleur	waterblauw RAL 5021	
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad	
materiaal aderisolatie	PE-schuim	
afzonderlijke ader, kleur	wit/oranje-oranje, wit/groen-groen	
Getwiste aderparen	2 aders tot aderpaar getwist	
compleet getwist	2 aderparen met 2 x opvulling naar de kern	
optische schermafdekking	70 %	
isolatieweerstand	≥ 5 GΩ*km	
Lusweerstand	≤ 280,00 Ω/km	

NBC- 2,0-93E/M12FSD - Netwerkkabel



1407381

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407381>


Impedantie	100 Ω $\pm$ 5 Ω (bij 100 MHz)
nominale spanning kabel	$\leq$ 100 V
Testspanning ader/ader	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Testspanning ader/ader-afscherming	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)
minimale buigradius, vast gelegd	4 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd	8 x D
kleinste buigradius, permanent gelegd	26 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	51 mm
Halogeenvrij	volgens IEC 60754-1
vlambestendigheid	volgens IEC 60332-1-2
	conform UN ECE-R 118.03
	UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1)
	UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2)
oliebestendigheid	volgens IEC 60811-404
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65
----------------	------

Tekeningen



Bus M12 x 1, recht, afgeschermd

schematekening




Poolschema bus M12, 4-polig, D-gepolariseerd, buszijde

1407381

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407381>

schakelschema



Contactbezetting van de M12-bus

NBC- 2,0-93E/M12FSD - Netwerkkabel



1407381

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407381>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407381>

 cUL Recognized Toelatings-ID: FILE E 335024				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
	30 V	4 A	-	-

 UL Recognized Toelatings-ID: FILE E 335024				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
	30 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387				
---	--	--	--	--

NBC- 2,0-93E/M12FSD - Netwerkkabel



1407381

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407381>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl