

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Datafrontplaat



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404497>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Datafrontplaat met contactblokken, kunststof met schermplaat, 1 × RJ45, 8-polig metaal, CAT5e (bus/bus); 1 × USB (bus/bus) bouwvorm A; 1 × D-SUB 9 (bus/bus)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1404497
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7EDX
Productcode	AF7EDX
GTIN	4046356698405
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	76 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	75,8 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	CZ

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Datafrontplaat

1404497

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404497>



Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	Trektoestanding USB binnen: kabelbinder
--------------------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	datafrontplaat
Aantal steekplaatsen	3
Afgeschermd	ja


Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	max. 48 V AC/DC (D-SUB 9, USB A)
	max. 42,4 V DC (D-SUB 9, USB-A, RJ45, UL-rating)
	max. 30 V AC (D-SUB 9, USB-A, RJ45, UL-rating)
Nominale stroom	3 A (D-SUB 9)
	1,5 A (USB A)
	max. 175 mA (RJ45, UL-classificatie)
Overdrachtsnelheid	max. 5 Gbit/s (USB A 3.0)

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	0,8 ... 1 Nm
---------------	--------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	50,7 mm
Hoogte	87,5 mm
diepte	60 mm

Materiaal

materiaal Datafrontplaat	PBT (Datafrontplaat)
--------------------------	----------------------

Connectoren

Uitvoering van het contactblok	met 1x D-SUB 9 bus/bus, vergrendeling van de steekplaatsen: UNC 4...40-pennen
	met 1x RJ45 bus/bus, vergrendeling van de steekplaatsen: snap-in
	met 1x USB A 3.0 bus/bus, vergrendeling van de steekplaatsen: snap-in

Omgevings- en levensduuromstandigheden

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Datafrontplaat



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404497>

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 60 °C

Montage

Montage-instructie	passend bij alle inbouwramen
--------------------	------------------------------

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Datafrontplaat



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404497>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Datafrontplaat



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404497>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404497>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E238705



UL Recognized
Toelatings-ID: E238705



EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.A*30.B.01102

1404497

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404497>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	08e64989-395e-40f6-b52c-a1ac94ae555f

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	10,748 kg CO2e
---------	----------------