

SI-FP-R1A-D1E - Datafrontplaat

1404500

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404500>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Datafrontplaat met contactblokken, kunststof, 1 × RJ45, 8-polig metaal, CAT5e (bus/bus), 1 × D-SUB 9-blindafdekking

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1404500
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7EDX
Productcode	AF7EDX
GTIN	4046356698429
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	32,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	22,22 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SI-FP-R1A-D1E - Datafrontplaat

1404500

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404500>



Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	datafrontplaat
aantal polen	8
Aantal steekplAatsen	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	max. 42,4 V DC (RJ45, UL-classificatie)
	max. 30 V AC (RJ45, UL-classificatie)
Nominale stroom	max. 175 mA (RJ45, UL-classificatie)
Overdrachtssnelheid	100 Mbit/s (RJ45)

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	50,7 mm
Hoogte	87,5 mm
diepte	40 mm

Materiaal

materiaal Datafrontplaat	PBT (Datafrontplaat)
--------------------------	----------------------

Connectoren

Uitvoering van het contactblok	met 1x RJ45 bus/bus, vergrendeling van de steekplaatsen: snap-in
	met 1x D-SUB 9

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 60 °C

Montage

Montage-instructie	passend bij alle inbouwramen
--------------------	------------------------------

SI-FP-R1A-D1E - Datafrontplaat


1404500

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404500>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

SI-FP-R1A-D1E - Datafrontplaat



1404500

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404500>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404500>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E238705



UL Recognized
Toelatings-ID: E238705



EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.A*30.B.01102

1404500

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404500>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	3,266 kg CO2e
---------	---------------