

HC-EVO-B10-HHFD-PLBK - Behuizing



1407629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407629>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON EVO-wartelbehuizing van kunststof, met bajonetflens voor EVO-wartels, B10, voor dwarsbeugels, hoogte: 87,5 mm, zonder EVO-wartel

Uw voordelen

- Flexibele afgaande aansluiting zijdelings of recht
- Voordeliger dan metalen uitvoering
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1407629
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APL
Productcode	AF7APL
GTIN	4046356776912
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	92,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	92,3 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

HC-EVO-B10-HHFD-PLBK - Behuizing



1407629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407629>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
Productfamilie	HC-EVO-B
toepassing	Standaard
bouwworm	B10
Aantal kabelAansluitingen	1
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	44 mm
Hoogte	87,5 mm
lengte	73 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Behuizing)
materiaal behuizing	PA 6.6-FR

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	Pin
--------------------	-----

Montage

Montage-instructie	Het wartelbasiselement dient te worden uitgebreid met de EVO-wartel. De EVO-wartel is leverbaar in 4 grootten. Met deze wartel kan een rechte of zijdelingse kabel aansluiting worden gerealiseerd. De montage van de EVO-wartel vindt met de hand of met behulp van een pijpsleutel plaats.
--------------------	--

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
----------------	------

HC-EVO-B10-HHFD-PLBK - Behuizing



1407629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407629>

Beschermklasse (NEMA)	12 (UL 50e)
slagvastheid	IK09
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C


HC-EVO-B10-HHFD-PLBK - Behuizing

1407629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407629>



Tekeningen



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407629>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Toelatings-ID: E255026



UL Recognized

Toelatings-ID: E255026



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.A130.B.01102

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,704 kg CO2e
---------	---------------