

HC-B06-SG-RBK - Vlakke afdichting



1407702

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407702>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Reserve vlakke afdichting, voor HEAVYCON-EVO-aanbouwbehuizingen van bouwvorm B6



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1407702
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7AUX
Productcode	AF7AUX
Cataloguspagina	Pagina 652 (C-4-2015)
GTIN	4046356777841
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,41 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,41 g
Douanetariefnummer	40169300
Land van herkomst	DE

HC-B06-SG-RBK - Vlakke afdichting



1407702

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407702>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	afdichting
toepassing	Voor aanbouwbehuizing (EVO)

Materiaal

materiaal	NBR
-----------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

Montage-instructie	Voor HC-EVO-B06.....BK-behuizingen
--------------------	------------------------------------


HC-B06-SG-RBK - Vlakke afdichting

1407702

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407702>



Tekeningen



Maatschets

HC-B06-SG-RBK - Vlakke afdichting

1407702

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407702>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407702>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B06-SG-RBK - Vlakke afdichting



1407702

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407702>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,089 kg CO2e
---------	---------------