

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Sensor- /actorkabel



1406077

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406077>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-/actorkabel, 8-polig, PVC, geel, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: A, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 0,5 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1406077
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF1IDD
Productcode	AF1IDD
GTIN	4046356799706
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	60,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	60,1 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	US

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Sensor-actorkabel



1406077

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406077>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Sensor-/actorkabel
toepassing	Standaard, US-leidingen
aantal polen	8
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	ja
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinkspluitgietwerk, vernikkeld
buitenmantel, materiaal	PVC

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	30 V AC
	30 V DC
nominale stroom I_N	2 A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	------------

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aanhaalmoment	0,4 Nm (M12-connector)
---------------	------------------------

Connectoren

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Sensor- /actorkabel

1406077

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406077>

Aansluiting 1

bouwvorm	connector haaks M12
aantal polen	8
Type polarisatie	A

Aansluiting 2

bouwvorm	Busconnector haaks M12
aantal polen	8
Type polarisatie	A

Kabel/leiding

kabellengte	0,5 m
-------------	-------

PVC geel 105 °C [542]

Maatschets	
Kabelgewicht	58 kg/km
UL AWM Style	2517 (105 °C / 300 V)
aantal polen	8
Afgeschermd	ja
Kabeltype	PVC geel 105 °C [542]
aderopbouw signaalleiding	7x 0,20 mm
AWG signaalleiding	24
aderdiameter inclusief isolatie	1,12 mm ±0,03 mm
kabelbuitendiameter	6,30 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal	PVC
buitenmantel, kleur	geel
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
materiaal opvulling	PP
materiaal aderisolatie	PVC
afzonderlijke ader, kleur	wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood
compleet getwist	8 aders rond opvulling naar de kern
optische schermafdekking	85 %
max. aderweerstand	max. 79,7 Ω/km (20 °C)
isolatieweerstand	≥ (550 M ohm/m bij 500 V)
nominale spanning kabel	300 V
minimale buigradius, flexibel gelegd	12 x D
kleinste buigradius, flexibel gelegd	76 mm

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Sensor-actorkabel



1406077

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406077>

vlambestendigheid	FT1, VW-1
Overige bestendigheid	UV-bestendig
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)

Normen en bepalingen

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101


SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Sensor- /actorkabel

1406077

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406077>


Tekeningen

Maatschets



Steker M12 x 1, haaks, afgeschermd

Maatschets



Bus M12 x 1, haaks, afgeschermd

1406077

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406077>

schematekening



Poolschema steker M12, 8-polig, aanzicht stiftzijde

schematekening



Poolschema bus M12, 8-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Sensor- /actorkabel

1406077

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406077>

schakelschema



Contactbezetting van de M12-steker en de M12-bus

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Sensor-actorkabel



1406077

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406077>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406077>

 UL Listed Toelatings-ID: FILE E 221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	2 A	-	-

 cUL Listed Toelatings-ID: FILE E 221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	2 A	-	-

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Sensor- /actorkabel



1406077

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406077>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Sensor-actorkabel



1406077

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406077>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	1,492 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl