

SAC-8P- 5,0-542/ FR SCO BK - Sensor-/actorkabel



1406107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406107>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-/actorkabel, 8-polig, PVC, geel, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 5 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1406107
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF1ICD
Productcode	AF1ICD
GTIN	4046356799423
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	230,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	230,6 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	US

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Sensor-/actorkabel
toepassing	Standaard, US-leidingen
aantal polen	8
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	nee
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinkspluitgietwerk, vernikkeld
buitenmantel, materiaal	PVC

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	30 V AC
	30 V DC
nominale stroom I_N	2 A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	------------

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aanhaalmoment	0,4 Nm (M12-connector)
---------------	------------------------

Connectoren

SAC-8P- 5,0-542/ FR SCO BK - Sensor-/actorkabel



1406107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406107>

Aansluiting 1

bouwvorm	vrij kabeluiteinde
----------	--------------------


Aansluiting 2

bouwvorm	Busconnector haaks M12
aantal polen	8
Type polarisatie	A

Kabel/leiding

kabellengte	5 m
-------------	-----

PVC geel 105 °C [542]

Maatschets	
Kabelgewicht	44 kg/km
UL AWM Style	2517 (105 °C / 300 V)
aantal polen	8
Afgeschermd	nee
Kabeltype	PVC geel 105 °C [542]
aderopbouw signaalleiding	7x 0,20 mm
AWG signaalleiding	24
aderdiameter inclusief isolatie	1,12 mm ±0,03 mm
kabelbuitendiameter	5,70 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal	PVC
buitenmantel, kleur	geel
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
materiaal opvulling	PP
materiaal aderisolatie	PVC
afzonderlijke ader, kleur	wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood
compleet getwist	8 aders rond opvulling naar de kern
max. aderweerstand	max. 79,7 Ω/km (20 °C)
isolatieweerstand	≥ (550 M ohm/m bij 500 V)
nominale spanning kabel	300 V
minimale buigradius, flexibel gelegd	8 x D
kleinste buigradius, flexibel gelegd	46 mm
vlambestendigheid	FT1, VW-1
Overige bestendigheid	UV-bestendig
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)

SAC-8P- 5,0-542/ FR SCO BK - Sensor-/actorkabel



1406107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406107>

	-5 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)
--	---

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
	IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 90 °C (steker/bus)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage)	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Normen en bepalingen

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101

Tekeningen

Maatschets



Bus M12 x 1, haaks

schematekening



Poolschema bus M12, 8-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

1406107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406107>

schematekening



Poolschema bus M12, 8-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

schakelschema



Contactbezetting van de M12-bus

SAC-8P- 5,0-542/ FR SCO BK - Sensor-/actorkabel



1406107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406107>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406107>



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	2 A	-	-



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	2 A	-	-



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	2,724 kg CO2e
---------	---------------