


SAC-3P- 3,0-600/M 8FR FB - Sensor-/actorkabel



1406482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406482>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-/actorkabel, 3-polig, PP-EPDM halogeenvrij, grijs RAL 7035, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M8, polarisatie: A, kabellengte: 3 m, Hygienic Design, met kunststofrand

Uw voordelen

- Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
- Verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1406482
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1BBA
Productcode	AF1BBA
GTIN	4046356780506
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	68,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	58,5 g
Douanetariefnnummer	85444290
Land van herkomst	PL

SAC-3P- 3,0-600/M 8FR FB - Sensor-/actorkabel



1406482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406482>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Sensor-/actorkabel
toepassing	Levensmiddelenindustrie
aantal polen	3
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	nee
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

materiaal afdichting	FKM
materiaal behuizing	PP
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PP
Materiaal wartel	polypropyleen

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	4 A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	------------

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aanhaalmoment	0,2 Nm (M8-connector)
---------------	-----------------------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	vrij kabeluiteinde
----------	--------------------

SAC-3P- 3,0-600/M 8FR FB - Sensor-/actorkabel



1406482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406482>


Aansluiting 2

bouwvorm	Busconnector haaks M8
aantal polen	3
Type polarisatie	A

Kabel/leiding

kabellengte	3 m
-------------	-----

PP halogeenvrij, grijs [600]

Maatschets	
Kabelgewicht	19 kg/km
aantal polen	3
Afgeschermd	nee
Kabeltype	PP halogeenvrij, grijs [600]
aderopbouw signaalleiding	32x 0,10 mm
AWG signaalleiding	24
aderdoorsnede	3x 0,25 mm ² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie	1,17 mm ±0,02 mm (signaalader)
kabelbuitendiameter	4,20 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal	PP-EPDM
buitenmantel, kleur	grijs RAL 7035
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PP
afzonderlijke ader, kleur	bruin, blauw, zwart
wanddikte isolatie	≥ 0,21 mm (aderisolatiemateriaal)
wanddikte buitenmantel	ca. 0,80 mm
compleet getwist	3 aders in de lengte getwist
slaglengte compleet getwist	40 mm
max. aderweerstand	78 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand	≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel	≤ 300 V AC
Testspanning	≥ 3000 V AC (Spark test)
minimale buigradius, vast gelegd	5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd	10 x D
kleinste buigradius, permanent gelegd	21 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	42 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 10 x D, richting van

SAC-3P- 3,0-600/M 8FR FB - Sensor-/actorkabel



1406482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406482>

	de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s ²
Dynamische belastbaarheid (torsie)	Torsie: ± 270 °/m, Torsiecycli: ≥ 4000000 , Torsiefrequentie: max. 25 Torsiecycli/min
Halogeenvrij	volgens DIN VDE 0472 deel 815 volgens DIN EN 50267-2-1
Overige bestendigheid	bestand tegen warmteonttrekking en slagvast bij lage temperaturen (volgens DIN EN 60811-1-4 (-40 °C))
Bijzondere eigenschappen	FDA-conform volgens FDA 21 CFR 177.2600 zeer soepel kabelrupsbestendig
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) -25 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
	IP68
	IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-40 °C ... 105 °C (steker/bus)


Normen en bepalingen

M8

normcode	M8-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-104
normcode	materiaalconformiteit
normen/bepalingen	FDA 21 CFR 177.2600


Tekeningen

Maatschets



Bus M8 x 1, haaks

schematekening



Poolschema bus M8, 3-polig, aanzicht buszijde


SAC-3P- 3,0-600/M 8FR FB - Sensor-/actorkabel



1406482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406482>

schakelschema



Contactbezetting van de M8-stekers/-bussen

SAC-3P- 3,0-600/M 8FR FB - Sensor-/actorkabel



1406482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406482>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406482>



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-3P- 3,0-600/M 8FR FB - Sensor-/actorkabel



1406482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1406482>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,974 kg CO2e
---------	---------------