

SAC-5P-M12MS/ 2,0-28X SH OD - Sensor-/actorkabel



1407263

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407263>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-/actorkabel, 5-polig, PE-X/PE-X halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 2 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand

Uw voordelen

- Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
- Uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -40 °C ... +105 °C
- Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1407263
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF1CKA
Productcode	AF1CKA
GTIN	4046356773812
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	199,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	188,5 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Sensor-/actorkabel
toepassing	buitenopstelling
aantal polen	5
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	ja
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	3
------------------	---

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PP
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PP
Materiaal wartel	roestvaststaal

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	4 A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	------------

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aanhaalmoment	0,4 Nm (M12-connector)
---------------	------------------------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm	connector recht M12
aantal polen	5

SAC-5P-M12MS/ 2,0-28X SH OD - Sensor-/actorkabel



1407263

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407263>

Type polarisatie	A
------------------	---


Aansluiting 2

bouwworm	vrij kabeluiteinde
----------	--------------------

Kabel/leiding

kabellengte	2 m
-------------	-----

PE-X zwart [28X]

Maatschets	
Kabelgewicht	85 kg/km
aantal polen	5
Afgeschermd	ja
Kabeltype	PE-X zwart [28X]
aderopbouw signaalleiding	28x 0,15 mm
AWG signaalleiding	20
aderdoorsnede	5x 0,5 mm²
aderdiameter inclusief isolatie	1,6 mm ±0,05 mm
kabelbuitendiameter	7,25 mm ±0,3 mm
buitenmantel, materiaal	PE-X
buitenmantel, kleur	zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal opvulling	PP-garen
materiaal aderisolatie	PE-X
afzonderlijke ader, kleur	bruin, wit, blauw, zwart, grijs
wanddikte isolatie	ca. 0,30 mm (aderisolatie)
wanddikte binnenmantel	ca. 0,50 mm
wanddikte buitenmantel	ca. 0,70 mm
compleet getwist	5 aders rond opvulling naar de kern
slaglengte compleet getwist	68 mm
optische schermafdekking	85 %
max. aderweerstand	≤ 39 Ω/m (bij 20 °C)
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C)
bedrijfscapaciteit	≤ 110 pF (Ader-ader) ≤ 200 pF (ader-afscherming)
nominale spanning kabel	≤ 300 V AC
Testspanning	≥ 3000 V AC (Spark test)
Testspanning ader/ader-afscherming	≥ 1000,00 V AC (gedurende 10 s)

minimale buigradius, vast gelegd	5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd	10 x D
kleinste buigradius, permanent gelegd	37 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	73 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 1000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s ²
Halogeenvrij	volgens DIN VDE 0472 deel 815
	volgens DIN EN 50267-2-1
vlambestendigheid	volgens DIN EN 60332-1-2
	volgens DIN EN 50266-2-5
oliebestendigheid	volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 100 °C
	volgens DIN EN 50306
Overige bestendigheid	bestand tegen brandstoffen (volgens IEC 60811, 168 h bij 70 °C)
	UV-bestendig (volgens DIN VDE 0276-605)
	UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A (750 h))
Bijzondere eigenschappen	inductiviteit ca. 0,48 mH/km
	netstructuur
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
	-15 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)
	20 °C ±5 °C (kabel, kabelrupstoepassingen)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
	IP68
	IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-40 °C ... 105 °C (stekker/bus)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Bedrijf)	-40 °C ... 85 °C (bij snelle temperatuurwisselingen (volgens IEC 60512-11-4))


Normen en bepalingen

M12

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101


Tekeningen

Maatschets



Steker M12 x 1, recht, afgeschermd

schematekening



Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde

SAC-5P-M12MS/ 2,0-28X SH OD - Sensor-/actorkabel



1407263

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407263>

schakelschema



Contactbezetting van de M12-steker

SAC-5P-M12MS/ 2,0-28X SH OD - Sensor-/actorkabel



1407263

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407263>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407263>

DNV

Toelatings-ID: TAE00002K4



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	3,322 kg CO2e
---------	---------------