

SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - H-verdeler



1417414

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1417414>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



H-verdeler, 5-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A en Busconnector recht M12, polarisatie: A, schroefdraad M12 niet draaibaar, parallelle verdeler

Uw voordelen

- Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
- Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1417414
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1GAC
Productcode	AF1GAC
GTIN	4046356525138
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	60,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	60 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	PL

SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - H-verdeler



1417414

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1417414>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	H-verdeler
aantal polen	5
Aantal kabelAansluitingen	3
Afgeschermd	ja
polarisatie	A
Schroefdraadsoort	M12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3


Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	4 A

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	39 mm
Hoogte	16 mm
lengte	58,8 mm
middenafstand	21 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinksplietgietwerk, vernikkeld

SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - H-verdeler



1417414

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1417414>

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector recht M12
Type polarisatie	A

Aansluiting 2

bouwvorm	Busconnector recht M12
Type polarisatie	A

Aansluiting 3

bouwvorm	Busconnector recht M12
Type polarisatie	A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)

Normen en bepalingen


normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101

SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - H-verdeler

1417414


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1417414>

Tekeningen




Maatschets H-verdeler

schematekening




Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

schematekening



Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde

schakelschema



Contactbezetting van de M12-H-verdeler

SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - H-verdeler



1417414

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1417414>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	3,872 kg CO2e
---------	---------------