

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO - Bussysteemkabel



1419081

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419081>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogeenvrij, zilvergrijs RAL 7001, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 2 m, connector niet afgeschermd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1419081
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1CDD
Productcode	AF1CDD
GTIN	4046356543422
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	131,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	131,5 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	PL

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO - Bussysteemkabel



1419081

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419081>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Datakabel geconfectioneerd
toepassing	Standaard
sensor type	CANopen®
aantal polen	5
Aantal kabelAansluitingen	1
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Interfaces

bussysteem	CANopen®/DeviceNet™
Signaalsoort/categorie	CANopen®
	DeviceNet™

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	4 A
overdrachtsmedium	Koper

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinksputgietwerk, vernikkeld

aansluitgegevens

Aansluitingen

contact kleur (signaalomschrijving) contact (optioneel)	1 (bus) SR (afscherming)
	2 (bus) RD (V+)
	3 (bus) BK (V-)
	4 (bus) WH (CAN_H)

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO - Bussysteemkabel



1419081

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419081>

5 (bus) | BU (CAN_L)

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm

vrij kabeluiteinde

Aansluiting 2

uitvoering

vrij kabeluiteinde

Kabel/leiding

kabellengte

2 m

CANopen®/DeviceNet™, PUR, grijs [923]

Maatschets



UL AWM Style

21198 (80 °C / 300 V)

aantal polen

4

Afgeschermd

ja

Kabeltype

CANopen®/DeviceNet™, PUR, grijs [923]

Aderopbouw

2xAWG24/19+2xAWG22/19

AWG signaalleiding

24

AWG voedingsspanning

22

aderdoorsnede

2x 0,25 mm² (datakabel)

2x 0,34 mm² (voedingsspanning)

1x 0,34 mm² (extra litze)

aderdiameter inclusief isolatie

1,95 mm ±0,05 mm (datakabel)

1,4 mm ±0,05 mm (voedingsspanning)

kabelbuitendiameter

6,70 mm ±0,3 mm

buitenmantel, materiaal

PUR

buitenmantel, kleur

zilvergrijs RAL 7001

materiaal aders

vertinde Cu-litzendraad

materiaal aderisolatie

PE-schuim (datakabel)

PE (voedingsspanning)

afzonderlijke ader, kleur

rood-zwart, blauw-wit

Getwiste aderparen

2 aders tot aderpaar getwist

compleet getwist

2 aderparen rond een extra litze in het midden tot kern getwist

optische schermafdekking

80 %

isolatieweerstand

≥ 5 GΩ*km (datakabel)

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO - Bussysteemkabel



1419081

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419081>

	≥ 5 GΩ*km (voedingsspanning)
Impedantie	120 Ω ±10 % (bij 1 MHz)
nominale spanning kabel	≤ 300 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden)
Testspanning ader/ader	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Testspanning ader/ader-afscherming	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)
minimale buigradius, vast gelegd	4 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd	8 x D
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 70 mm, buigradius: 15 x D, richting van de verplaatsing: 4,5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 3 m/s², Omgevingstemperatuur: -20 °C ... 60 °C
schermdeemping	≤ 22,9 dB/km (bij 1 MHz)
	≤ 16,4 dB/km (bij 500 kHz)
	≤ 9,5 dB/km (bij 125 kHz)
Halogeenvrij	volgens DIN VDE 0472 deel 815
	volgens IEC 60754-1
vlambestendigheid	UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1)
	UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2)
	IEC 60332-1-2
	conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage)
	-20 °C ... 60 °C (bij installatie)
	-20 °C ... 60 °C (kabel, kabelrupstoepassingen)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67

Tekeningen

Maatschets



Bus M12 x 1, recht

schematekening




Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

1419081

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419081>

schakelschema



Contactbezetting van de M12-bus

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO - Bussysteemkabel



1419081

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419081>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419081>

 UL Listed Toelatings-ID: FILE E 221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

 cUL Listed Toelatings-ID: FILE E 221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387				
--	--	--	--	--

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO - Bussysteemkabel



1419081

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419081>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	1,371 kg CO2e
---------	---------------