

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Apparaatconnector achterwand



1424241

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424241>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector achterwand, 5-polig, bus, recht, M8, B-polarisatie, Golfsolderen

Uw voordelen

- eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen
- voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing en vergrendeling op de printplaat

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1424241
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	ABQJBB
Productcode	ABQJBB
GTIN	4046356712538
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6,79 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,1 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Apparaatconnector achterwand



1424241

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424241>

Technische gegevens

Montage

montagetechniek	Achterwandmontage (M10, met vlakke moer)
-----------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
aantal polen	5
Afgeschermd	ja
polarisatie	B
Schroefdraadsoort	M8

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 6.6
Materiaal wartel	zinkspuitgietwerk, vernikkeld

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	30 V AC
	30 V DC
nominale stroom I_N	3 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Golfsolderen
Type contactaansluiting	Bus

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm kop	bus
kabeluitgang kop	recht
schroefdraadsoort kop	M8
polarisatie	B

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Apparaatconnector achterwand



1424241

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424241>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C

Normen en bepalingen

normcode	Ronde connectors M8
normen/bepalingen	overeenkomstig IEC 61076-2-104


SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Apparaatconnector achterwand

1424241

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424241>

Tekeningen

schematekening



Poolschema M8-busconnector, 5-polig, B-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Apparaatconnector achterwand



1424241

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424241>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424241>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E221474-20070307				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	4 A	24	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E221474-20070307				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	4 A	24	-

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Apparaatconnector achterwand



1424241

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424241>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Apparaatconnector achterwand



1424241

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424241>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	36920a30-dc71-4ad5-9a08-386308640d1c

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl