

HC-EVO-B06-SHWS-2SSM32-PLRBK - Behuizing



1407623

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407623>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sokkelbehuizing B6, met lengtebeugel, materiaal: PA 6.6-FR, kabelansluitingen: 2, zijdelings, 2x M32, hoogte: 74 mm, kabelwartel: zonder, Standaard

Productbeschrijving

Eine Verschraubungsöffnung ist geschlossen, kann aber mittels Schraubendreher geöffnet werden

Uw voordelen

- Voordeliger dan metalen uitvoering
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1407623
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APL
Productcode	AF7APL
GTIN	4046356776851
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	130,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	127,9 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Sokkelbehuizing
Productfamilie	HC-EVO-B
toepassing	Standaard
bouwvorm	B6
Aantal kabelAansluitingen	2
schroefmethode	2x M32
kabeluitgang	zijdelings
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	57 mm
Hoogte	74 mm
lengte	84 mm
printgatdiameter	5,5 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Behuizing) V0 (Vergrendeling)
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	PA 6.6-FR
materiaal vergrendelingsbeugel	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	2x M32
type vergrendeling	beugels

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	2 Nm ... 3 Nm (voor M5-bevestigingsschroeven van de sokkelbehuizing)
---------------	--

Montage

Montage-instructie


een van beide openingen voor de wartels is gesloten, maar kan m.b.v. een schroevendraaier worden opengebroken

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
Beschermklasse (NEMA)	12 (UL 50e)
slagvastheid	IK08
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Tekeningen



Maatschets

1407623

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407623>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407623>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Toelatings-ID: E255026



UL Recognized

Toelatings-ID: E255026



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,99 kg CO2e
---------	--------------