

HC-EVO-B16-BWS-PLRBK - Behuizing



1407646

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407646>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON EVO-aanbouwbehuizing van kunststof, B16, met lengtebeugel, hoogte: 30,5 mm, met vlakke afdichting

Uw voordelen

- Voordeliger dan metalen uitvoering
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1407646
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APL
Productcode	AF7APL
GTIN	4046356777094
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	93 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	91,8 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Aanbouwbehuizing
Productfamilie	HC-EVO-B
toepassing	Standaard
bouwworm	B16
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	53 mm
Hoogte	30,5 mm
lengte	114 mm
boorgatafstand horizontaal	103 mm
boorgatafstand verticaal	32 mm
printgatdiameter	4,5 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	35 mm
lengte montage-uitsparing	86 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Behuizing) V0 (Vergrendeling)
materiaal afdichting	NBR NBR
materiaal behuizing	PA 6.6-FR
materiaal vergrendelingsbeugel	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	beugels
--------------------	---------

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Voor M4-bevestigingsschroeven van de aanbouwbehuizing)
---------------	---

1407646

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407646>

Montage

Montage-instructie	niet geschikt voor klemadapters van serie D
	Niet voor de adapterplaten HC-B 24-ADP-B.....

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
Beschermklasse (NEMA)	12 (UL 50e)
slagvastheid	IK08
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C


HC-EVO-B16-BWS-PLRBK - Behuizing

1407646


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407646>



Tekeningen



Maatschets



montage-uitsparing

1407646

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407646>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407646>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Toelatings-ID: E255026



UL Recognized

Toelatings-ID: E255026



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,998 kg CO2e
---------	---------------