

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 - Apparaatconnector achterwand



1434866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1434866>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bussysteem-inbouwconnector, steker, Ethernet, 4-polig, M12, afgeschermd, D-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage, met haakse soldeeraansluiting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1434866
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABQEGI
Productcode	ABQEGI
GTIN	4046356410779
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	11,47 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	11,47 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 - Apparaatconnector achterwand



1434866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1434866>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
----------	--

Montage

montagetechniek	Achterwandmontage (M12 x 1, met vlakke moer)
-----------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
aantal polen	4
Afgeschermd	nee
polarisatie	D
Schroefdraadsoort	M12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 6.6
Materiaal wartel	messing, vernikkeld

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
isatiweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	250 V
nominale stroom I_N	4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Golfsolderen
Type contactaansluiting	Stift

Connectoren

Aansluiting 1

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 - Apparaatconnector achterwand



1434866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1434866>

bouwvorm kop	Stift
kabeluitgang kop	haaks
schroefdraadsoort kop	M12
polarisatie	D

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normen en bepalingen

normcode	Ronde connectors M12
normen/bepalingen	overeenkomstig IEC 61076-2-101


SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 - Apparaatconnector achterwand

1434866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1434866>

Tekeningen

schematekening



Poolschema steker M12, 4-polig, D-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 - Apparaatconnector achterwand



1434866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1434866>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 - Apparaatconnector achterwand



1434866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1434866>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	5e0d6752-675f-416f-96df-a01a27e85688

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl