

SACC-M12-SCO NUT L90 GG - Behuizingswartel



1411558

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411558>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Behuizingswartel, bus, M12-SPEEDCON, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1411558
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ABQAED
Productcode	ABQAED
GTIN	4046356935395
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	7,26 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	6,849 g
Douanetariefnummer	79070000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Contraemoer is bij de levering inbegrepen
-------------------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizing voor ronde connectoren
Schroefdraadsoort	M12

Materiaal

materiaal behuizing	GD-Zn
materiaal Behuizingsoppervlak	vernikkeld
materiaal wartel	Messing, vernikkeld
materiaal Afdichting	HNBR (interne O-ring)
	NBR (Vlakke afdichting)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm kop	bus
schroefdraadsoort kop	M12
type vergrendeling kop	SPEEDCON

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage (M12 x 1)
-----------------	---------------------------

SACC-M12-SCO NUT L90 GG - Behuizingswartel



1411558

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411558>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	7f11e2af-e686-4bff-9b45-d68edd9b8c1f