

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Apparaatconnector voorwand



1436550

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436550>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector voorwand, 4-polig, bus, haaks, M12-SPEEDCON, D-polarisatie, THR- en golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1436550
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABQEHI
Productcode	ABQEHI
GTIN	4046356438612
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,643 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10,265 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Apparaatconnector voorwand



1436550

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436550>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
bestelinformatie:	Contraoer is bij de levering inbegrepen

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage (M12 x 1)
-----------------	---------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
toepassing	data
	signaal
aantal polen	4
Afgeschermd	nee
polarisatie	D
Schroefdraadsoort	M12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

materiaal behuizing	GD-Zn
materiaal Behuizingsoppervlak	Ni
materiaal Isolatiebehuizing	PA 6.6
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal Afdichting	NBR
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	250 V
nominale stroom I_N	4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	THR- en golfsolderen
-----------------	----------------------

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Apparaatconnector voorwand



1436550

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436550>

Type contactaansluiting	Bus
-------------------------	-----

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm kop	bus
kabeluitgang kop	haaks
schroefdraadsoort kop	M12
type vergrendeling kop	SPEEDCON
polarisatie	D

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)
	-40 °C ... 85 °C (zonder mechanische bediening)

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Apparaatconnector voorwand




1436550

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436550>

Tekeningen

schematekening



Poolschema bus M12, 4-polig, D-gepolariseerd, buszijde

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Apparaatconnector voorwand



1436550

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436550>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436550>

 UL Recognized Toelatings-ID: E118976-20100522				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	4 A	22	-

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Apparaatconnector voorwand



1436550

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436550>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Apparaatconnector voorwand



1436550

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436550>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: Niet van toepassing)
SCIP	3abd4122-af42-494e-a2a8-9f8ecfa9c58e

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl