

SACC-DSIV-FS-4CON-L90 SCO - Apparaatconnector achterwand



1436564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436564>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector achterwand, 4-polig, bus, haaks, M12-SPEEDCON, polarisatie: A, Achterwandmontage, M12 x 1, soldeerstiften, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1436564
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABQEHI
Productcode	ABQEHI
Cataloguspagina	Pagina 30 (PC-2009)
GTIN	4046356438636
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,33 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10,195 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-DSIV-FS-4CON-L90 SCO - Apparaatconnector achterwand



1436564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436564>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Contramoe is bij de levering inbegrepen
-------------------	---

Montage

montagetechniek	Achterwandmontage M12 x 1 met vlakke moer
Montage-instructie	met vlakke moer

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
aantal polen	4
Afgeschermd	nee
polarisatie	A
schroefdraadsoort	M12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 6.6
Materiaal wartel	zinksputgietwerk, vernikkeld

Elektrische eigenschappen

overgangsweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	60 V
nominale stroom I_N	4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	soldeerstiften
Type contactaansluiting	Bus

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm kop	bus
--------------	-----

SACC-DSIV-FS-4CON-L90 SCO - Apparaatconnector achterwand



1436564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436564>

kabeluitgang kop	haaks
schroefdraadsoort kop	M12
type vergrendeling kop	SPEEDCON
polarisatie	A

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)

Normen en bepalingen

normcode	Ronde connectors M12
normen/bepalingen	overeenkomstig IEC 61076-2-101

SACC-DSIV-FS-4CON-L90 SCO - Apparaatconnector achterwand




1436564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436564>

Tekeningen

schematekening



Poolschema bus M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

SACC-DSIV-FS-4CON-L90 SCO - Apparaatconnector achterwand



1436564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436564>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436564>

	UL Recognized Toelatings-ID: E118976-20100522			
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
	250 V	4 A	22	-

SACC-DSIV-FS-4CON-L90 SCO - Apparaatconnector achterwand



1436564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436564>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FS-4CON-L90 SCO - Apparaatconnector achterwand



1436564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436564>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	03cc8a86-b8ff-4fec-a5f9-65bdb475c7df

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl