

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Behuizingswartel



1436709

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436709>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Behuizingswartel, Stift, M12-SPEEDCON, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Uw voordelen

- eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging
- flexibele printplaatmontage: tweedelige connector voor golf- en THR-solderen
- snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluitijden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1436709
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABQCCA
Productcode	ABQAEA
GTIN	4046356438773
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6,036 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,73 g
Douanetariefnummer	79070000
Land van herkomst	DE

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Behuizingswartel



1436709

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436709>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Contraemoer is bij de levering inbegrepen
-------------------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizing voor ronde connectoren
Schroefdraadsoort	M12

Materiaal

materiaal behuizing	GD-Zn
materiaal Behuizingsoppervlak	Ni
materiaal wartel	Messing, vernikkeld
materiaal	HNBR

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm kop	Stift
schroefdraadsoort kop	M12
type vergrendeling kop	SPEEDCON

Kabel/leiding

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C (kabel, vaste montage)
	-25 °C ... 85 °C (kabel, flexibele montage)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse (gemonteerd)	IP67 (correct aangesloten en vergrendeld)
beschermklasse	IP67 (correct aangesloten en vergrendeld)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 85 °C (steker/bus)
	-40 °C ... 85 °C (zonder mechanische bediening)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage)	-25 °C ... 85 °C (kabel, flexibele montage)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage)	-40 °C ... 85 °C (kabel, vaste montage)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normen en bepalingen

normcode	Ronde connectors M12
normen/bepalingen	overeenkomstig IEC 61076-2-101

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage (M12 x 1)
-----------------	---------------------------

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Behuizingswartel



1436709

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1436709>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	73b3b7a9-8986-4f48-a303-ee209a6811b7