

VS-V1-F-PC-POBK - Beschermdeksel



1419186

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419186>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Beschermkap, IP67, kunststof, ter afdekking van het contactblok in de aanbouwramen RJ45, LC en SC-RJ



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1419186
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNMAZ
Productcode	ABNMAZ
GTIN	4046356540391
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	29,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	29 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	DE

VS-V1-F-PC-POBK - Beschermdeksel



1419186

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419186>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermdeksel
-------------	----------------

Materiaal

materiaal	Kunststof
-----------	-----------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C

VS-V1-F-PC-POBK - Beschermdeksel



1419186

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419186>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
SCIP	e204ef90-8cde-4f6b-b5ed-8ac8df6be541

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl