

SACC-E-M12MSS-4CON-M16/0,5 PE - Apparaatconnector voorwand



1424139

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424139>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector voorwand, Energie, 4-polig, Stift, recht, M12-Standaard, S-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 1,31 mm², UL/cUL-schakellitze, gegoten, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Uw voordelen

- voor compacte apparaten: hoge vermogens in kleine ruimten overdragen
- beveiligd tegen verkeerd insteken door S-polarisatie
- voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
- klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
- aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
- voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1424139
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABQCEG
Productcode	ABQCEG
GTIN	4046356693417
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	59,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	47,027 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

SACC-E-M12MSS-4CON-M16/0,5 PE - Apparaatconnector voorwand



1424139

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424139>

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	De vermelde elektrische en mechanische gegevens gelden bij een correct vergrendeld en gemonteerd connectorpaar. Is de connector niet vergrendeld en bestaat er gevaar voor verontreiniging, dan dient de connector door een >IP54-afdekkap te worden afgedekt. Er dient bovendien rekening te worden gehouden met beïnvloeding door litzendraden, kabels of printplaatmontage.
Algemeen	Type contactaansluiting crimp-aansluiting

Veiligheidsaanwijzing

Veiligheidsaanwijzing	WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onvakkundig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. • WAARSCHUWING: neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk. • WAARSCHUWING: alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist. • De producten zijn geschikt voor toepassingsgebieden in de installatie-, besturings- en elektrische werktuigbouw. • Bij gebruik van de connectoren buitenhuis dienen deze afzonderlijk te worden beschermd tegen omgevingsinvloeden. • Geconfectioneerde producten mogen niet worden gemanipuleerd of onvakkundig worden geopend. • Gebruik alleen contrastekers die zijn gespecificeerd volgens de normen in de technische gegevens (die bijv. in het toebehoren van het product op het internet onder phoenixcontact.com/products zijn vermeld). • Bij direct gebruik van het product in combinatie met producten van andere fabrikanten is de gebruiker daarvoor verantwoordelijk. • Bij bedrijfsspanningen > 50 V AC dienen elektrisch geleidende connectorbehuizingen te worden geaard • Let erop dat bij het plaatsen van de leiding de trekbelasting op de connectoren niet hoger is dan de volgens de norm vastgelegde limieten.
-----------------------	--

SACC-E-M12MSS-4CON-M16/0,5 PE - Apparaatconnector voorwand



1424139

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424139>

- Neem de bijbehorende technische gegevens in acht. De gegevens treft u aan op deze plaatsen:
 - o Op het product
 - o Op het verpakkingsetiket
 - o In de meegeleverde documentatie
 - o Op het internet onder [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bij het product
- Gebruik uitsluitend het gereedschap dat door Phoenix Contact is aanbevolen
- Sluit niet-ingestoken connectoren af met een afdekkap. Het passende toebehoren treft u aan in het toebehorengedeelte van het artikel op het internet onder [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bij het product
- Let erop dat de rand- of functionele aarde vakkundig is aangesloten.
- Voor het combineren van meerdere stroomcircuits in één kabel en/of één connector gelden VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 en DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
- De connector warmt tijdens het normale bedrijf op. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan het oppervlak van de connector verder worden opgewarmd. Dan is de gebruiker verantwoordelijk voor het aanbrengen van waarschuwingsaanwijzingen (bijv. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage (M16 x 1,5)
Aanhaalmoment	3 Nm ... 4 Nm (aan de inbouwzijde)

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
toepassing	vermogen
sensorstype	Energie
aantal polen	4
stekerbeeld	3+PE
Aantal kabelAansluitingen	1
Aantal vermogenscontacten	3
Afgeschermd	nee
polarisatie	S
Schroefdraadsoort	M12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Materiaal

materiaal Gietmassa	PUR (gegoten)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	FKM

SACC-E-M12MSS-4CON-M16/0,5 PE - Apparaatconnector voorwand



1424139

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424139>

materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PA
Materiaal wartel	CuZn-legering, vernikkeld
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad

Elektrische eigenschappen

nominale spanning volgens IEC 61076-2-101	630 V
test-stootspanning	6 kV
test-stootspanning	6 kV AC
Contactweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	630 V
nominale stroom I_N	12 A
Testspanning	6 kV

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	afzonderlijke litzendraden
Type contactaansluiting	Stift
aderdoorsnede	1,31 mm ²
Aanhaalmoment	3 Nm ... 4 Nm (aan de inbouwzijde)

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	> 100
------------	-------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm kop	Stift
kabeluitgang kop	recht
schroefdraadsoort kop	M12
type vergrendeling kop	Standaard
polarisatie	S

Aansluiting 2

bouwworm kop	vrij kabeluiteinde
--------------	--------------------

Kabel/leiding

kabellengte	0,5 m
Kabeltype	UL/cUL-schakellitze
Signaalsoort/categorie	Energie

SACC-E-M12MSS-4CON-M16/0,5 PE - Apparaatconnector voorwand



1424139

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424139>

aderdiameter inclusief isolatie	2,2 mm
afzonderlijke ader, kleur	zwart 1, zwart 2, zwart 3, groen/geel
aderdoorsnede	1,31 mm²
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
AWG signaalleiding	16
materiaal aderisolatie	mPPE
Halogeen vrij	ja
vlambestendigheid	volgens UL 1581 VW1
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C (zonder mechanische bediening)
	-40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
	-25 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (zonder mechanische bediening)	-40 °C ... 85 °C (zonder mechanische bediening)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage)	-25 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage)	-40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normen en bepalingen

vlambestendigheid	volgens UL 1581 VW1
normcode	Ronde connectors M12
normen/bepalingen	in navolging van IEC 61076-2-111
normcode	schokken, trillingen
normen/bepalingen	overeenkomstig EN 50155
normcode	schokken, trillingen
normen/bepalingen	overeenkomstig EN 61373:2011


SACC-E-M12MSS-4CON-M16/0,5 PE - Apparaatconnector voorwand

1424139

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424139>


Tekeningen

schematekening



Poolschema M12-stiftconnector, 4-polig, S-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

diagram



I = stroomsterkte, T = omgevingstemperatuur


SACC-E-M12MSS-4CON-M16/0,5 PE - Apparaatconnector voorwand



1424139

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424139>

schakelschema



Contactbezetting

SACC-E-M12MSS-4CON-M16/0,5 PE - Apparaatconnector voorwand



1424139

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424139>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424139>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E468743-20190917				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	12 A	16	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E468743-20190917				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	12 A	16	-

SACC-E-M12MSS-4CON-M16/0,5 PE - Apparaatconnector voorwand



1424139

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424139>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M12MSS-4CON-M16/0,5 PE - Apparaatconnector voorwand



1424139

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424139>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	c304d33e-5af9-42e9-839f-843854d78d1b

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl