

SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 230V - Ventielsteker



1452314

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1452314>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker CI (9,4 mm), schroefaansluiting, kabelwartel M12, kabelbuitendiameter 4 mm ... 6 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1452314
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF2DEA
Productcode	AF2DEA
GTIN	4046356536486
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13,9 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	HU

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie

LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.

Artikeleigenschappen

Producttype	Ventielstekers
sensortype	Universeel
aantal polen	3
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	nee
Pg-wartel	M12


Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing ventielsteker	PA
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	CuSn

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	16 mm
Hoogte	27,5 mm
lengte	26,8 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	4 mm ... 6 mm
----------------	---------------

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand	≤ 4 mΩ
isolatieweerstand	> 2 GΩ
nominale spanning U_N	230 V AC
	230 V DC

SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 230V - Ventielsteker



1452314

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1452314>

nominale stroom I_N	1,5 A
beveiligingsschakeling	overspanningsbeveiliging; Varistor

Gegevens ventielsteker

bevestigingsschroeven	M3 x 27
-----------------------	---------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	50 (ventielsteker)
------------	--------------------

Signalering

statusindicatie	led (geel)
statusindicatie aanwezig	ja

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
aansluitdoorsnede	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	24 ... 20
Aanhaalmoment	1,6 Nm ±0,2 Nm (wartelmoer)
	0,4 Nm ±0,1 Nm (centrale schroef)
	0,2 Nm ±0,1 Nm (contactschroef)

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm kop	Ventielsteker
schroefdraadsoort kop	CI (9,4 mm)


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker)	-25 °C ... 60 °C (Ventielsteker)

Tekeningen

Maatschets



schakelschema



1452314

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1452314>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	cff89d54-ccf6-430e-921c-bb0a72805c9b

EF3.0 Klimaatverandering

CO ₂ e kg	0,522 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------